



Telaio girevole totale

con flangia, per armadi con larghezza 800 mm


Installazione laterale dei componenti



Feritoia «X»



Installazione centrale dei componenti



Nota:

- Se l'altezza dell'armadio non viene sfruttata interamente dal telaio girevole, sono necessari di accessori d'installazione supplementari.
- Negli armadi TS, SE a doppia porta con altezza 1800 e 2200 mm, devono essere installati telai di una taglia più piccola a causa dell'ingombro del sistema di chiusura.

Unità di altezza	22 HE		31 HE		36 HE		40 HE		45 HE		
	laterale	centrale	laterale	centrale	laterale	centrale	laterale	centrale	laterale	centrale	
N. d'ord. SR	RAL 7035	2323.235	2324.235	2332.235	-	2337.235	2338.235	2341.235	2342.235	2346.235	2347.235
Per altezza armadio (o superiore) in mm	1200		1600		1800		2000		2200		
H1 mm	1061,5		1461,5		1684,5		1861,5		2084,0		
H2 mm	981,5		1381,5		1604,0		1781,5		2004,0		

Profondità d'installazione T max = mm con quota D¹⁾ di almeno 49 mm con cerniera a 130°, 95 mm con cerniera a 180°

Larghezza armadio mm	800		
Montaggio a incasso	laterale		centrale
Cerniera	130°		180°
Profondità dell'armadio in mm	1 T max. (profondità max.)		1 T max. (profondità max.)
400	295		252
500	395		352
600	470		428
800	470		428


¹⁾ D = distanza tra il bordo interno della porta e il bordo esterno del telaio girevole, installabile più in profondità con passo meccanico da 25 mm.

Allestimento


Tecnica di montaggio 19"

7 esempi di installazione in armadi TS, SE

Montaggio completo



800 mm
frontale




800 mm
arretrato

- 1 Set d'installazione per armadi con larghezza 800 mm
- 2 Chassis TS 23 x 73 mm per il piano di montaggio interno corrispondente alla profondità dell'armadio


Nota

- Il set d'installazione nella posizione superiore compensa le differenze d'altezza tra il passo meccanico da 25 mm e le altezze disponibili della struttura dell'armadio.
- L'allestimento parziale nella parte inferiore è identico all'allestimento parziale nella parte superiore.
- Negli armadi CM è possibile solo l'allestimento completo frontale.

Montaggio parziale, zona superiore




800 mm
frontale




800 mm
arretrato

Montaggio parziale centrale



800 mm
frontale



800 mm
arretrato

Installazione laterale

(solo per armadi TS)

In un armadio profondo 800 mm, il montaggio laterale di un telaio girevole totale è identico al montaggio frontale.

Per l'accesso al telaio girevole si consigliano le cerniere per pareti laterali TS.

