


### Supporto monitor con attacco VESA

2383.030



Vista **A**

Feritoia di montaggio  
 □ 90 x 71 mm

Feritoia di montaggio  
 □ 120 x 65 mm

**1**

- VESA 75 o 100 fisso
- VESA 75 e regolazione d'inclinazione tramite IW 6206.460

**2**

- Raccordo fisso/girevole del contenitore con attacco per braccio portante
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

**3**

- Raccordi fissi del contenitore al braccio portante orizzontale CP 40 in acciaio  $\phi = 120 \times 65$  mm, per il montaggio sul braccio portante verticale tramite levetta di regolazione dell'inclinazione IW 6206.460
- □ 120 x 65 mm

**4**

- **4a** Ripiano per tastiere SM 2383.000 tramite giunto di accoppiamento SM 2383.010

- **4b** Maniglia di supporto CP 6107.100

- **4c** Maniglia di supporto CP 6107.200

utilizzando apposite punzonature

**5**

- Modulo per ingresso cavi precablati SZ 2400.300/.500 utilizzato per limitare la trazione del cavo di connessione