

## Accessori RiLine: per sezionatori sottocarico per fusibili NH/sezionatori sottocarico NH

### Morsetti a mantello


per sezionatori NH da gr. 1 a gr. 3 con vite di connessione

Per sezionatori NH	Vano morsetti per sbarre lamellari in rame L x A mm	Allacciamento		Coppia di serraggio Nm	N. d'ord. SV
		Conduttore circolare mm <sup>2</sup>	Conduttore settoriale mm <sup>2</sup>		
Gr. 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	<b>9344.610</b>
Gr. 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	<b>9344.620</b>

### Copertura area di collegamento

per sezionatori NH

Per sezionatori NH	Larghezza (L) mm	Altezza (A) mm	Profondità (P) mm	N. d'ord. SV
Gr. 00	106	46	37	<b>9344.520</b>
Gr. 1	184	70	42	<b>9344.530</b>
Gr. 2	210	70	42	<b>9344.540</b>
Gr. 3	250	70	42	<b>9344.550</b>



### Prisma di connessione per morsetti a cavalletto

per sezionatori sottocarico NH gr. 00 con fissaggio a vite

Connessione di conduttori tondi mm <sup>2</sup>	Coppia di serraggio Nm	N. d'ord. SV
1,5 – 95	4	<b>3592.010</b>