




### Armadi monoblocco SE 8

Piastra di montaggio




#### Armadio

- B1 = Larghezza totale
- B2 = Larghezza della porta
- B3 = Larghezza utile interna del telaio dell'armadio
- B5 = Interasse tra i fori di fissaggio zoccolo-armadio
- B6 = Larghezza utile interna del telaio di rinforzo della porta
- B7 = Interasse dei fori del telaio di rinforzo della porta
- B8 = Interasse tra i fori dei golfari
- B9 = Larghezza massima utile della feritoia nel fondo
- H1 = Altezza totale
- H2 = Altezza della parete posteriore
- H3 = Altezza utile interna del telaio dell'armadio
- H4 = Altezza della porta
- H5 = Lunghezza della foratura
- H6 = Interasse dei fori del telaio di rinforzo della porta
- H7 = Altezza utile interna del telaio di rinforzo della porta
- H8 = Interasse tra il fondo e l'inserto di chiusura centrale
- T1 = Profondità totale
- T2 = Interasse tra i fori di fissaggio zoccolo-armadio
- T3 = Profondità utile interna del telaio dell'armadio
- T4 = Profondità massima utile della feritoia nel fondo
- T5 = Interasse tra i fori dei golfari di trasporto
- T6 = Profondità di montaggio consentita (installazione su piastre di montaggio) fino a 149 mm regolabile in profondità nel passo meccanico di 25 mm


#### Piastra di montaggio

- F = Larghezza totale
- G = Altezza totale

Sezione profilato




Foratura con passo meccanico




- 4 Ø 4,5  
(Ø 4,7 nella versione in acciaio inox)

Angolo armadio superiore



- 1 Larghezza
- 2 Altezza
- 3 Profondità

Angolo armadio inferiore



#### Doppia porta

N. d'ord. SE		Larghezza mm									Altezza mm								Profondità mm						Piastra di montaggio (mm)	
Verniciato	Acciaio inox	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5840.500	-	1000	492	912	992	875	355	375	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324		899	1696
5841.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5	1099	1696
5842.500	-	1600	792	1512	792	1475	655	675	1535	690	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	356,5	1499	1696
5843.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324		1099	1896
5844.500	5855.500	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5 - 456,5	1099	1896
5845.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5	1099	1896
5846.500	-	1800	892	1712	892	1675	755	775	1735	790	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	- 556,5	1699	1896