


Armadi di comando

Rack di ripartizione

Data Rack



- 1 Secondo piano di montaggio
DK 7296.000/31 HE
DK 7297.000/36 HE
DK 7298.000/40 HE
DK 7299.000/45 HE

- 2 Passo meccanico da 50 mm
(min. 150 – max. 350)

i.L. = Luce interna

N. d'ord.DK	HE	Altezza mm	
		H1	H2
7391.000	31	1500	i. L. 1382
7396.000	36	1722	i. L. 1604
7400.000	40	1900	i. L. 1782
7445.000	45	2122	i. L. 2004