



Armadi di comando

Armadi PC



Armadi PC

con portatastiera

Con porta trasparente e cassetto
PC 5366.000, PC 5368.000





Con vano di installazione ridotto e cassetto
PC 5366.300



- 1 Max. 505, regolabile con passo meccanico da 25 mm
- 2 Max. 547, regolabile con passo meccanico da 25 mm

- 1 Max. 355, regolabile con passo meccanico da 25 mm
- 2 Max. 397, regolabile con passo meccanico da 25 mm

Con vano di installazione ampio e cassetto
PC 5366.400



i.L. = Luce interna


				N. d'ord. PC			
				Profondità 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400
				Profondità 836 mm	5368.000	-	-
Parti incluse nella fornitura	Esecuzione	Materiale	Colore RAL				
Armadio	Telaio con pareti laterali e tetto non asportabili	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7035 bucciato	■	■	■	
	Lamiere di fondo, in tre parti (5368.000, quattro parti)	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	zincata				
Portina posteriore	Con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine, cerniera a destra	Lamiera d'acciaio, 2,0 mm	7035 bucciato	■	■	■	
Portina trasparente superiore	Con telaio portante bloccato dall'interno ¹⁾ , cerniera a destra	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015				
	Flange decorative verticali	Plastica secondo UL 94-V0	7035	■	■	-	
	Lastra con bordatura serigrafata	Vetro di sicurezza ESG 4,0 mm	7015				
Vano d'installazione, ampio, superiore	Listelli verticali, blocco dall'interno ¹⁾ , cerniera a destra	Profilato di alluminio	7035				
	Piastra di montaggio	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015	-	-	■	
	Listelli di chiusura superiore/inferiore	Plastica secondo UL 94-V0	7035				
Ripiani porta-apparecchi per monitor	Con fori di aerazione, installazione fissa	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015	■	■	-	
Portatastiera	Contenitore	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7035				
	Cassetto estraibile per tastiera con supporto cavi, mousepad estraibile e staffa di appoggio per tastiera	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7035	■	■	■	
	Flangia con profilo d'impugnatura, utilizzata come base di appoggio per le mani quando ribaltata, con chiusura e serratura n. 3524 E	Plastica secondo UL 94-V0	7035/7015/9006				
Vano d'installazione, ridotto	Cerniera a destra, avvitato internamente a sinistra, piastra di montaggio smussata	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015	-	■	-	
	Flange laterali decorative	Plastica secondo UL 94-V0	7035				
Portina inferiore	Listelli verticali con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine, cerniera a destra	Profilato di alluminio	7035	■	■	■	
	Porta o piastra di montaggio con bordi arrotondati	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015				

¹⁾con sblocco per portina trasparente superiore


Armadi PC

con piano ribaltabile o leggio fisso per tastiera

Con porta trasparente e piano ribaltabile
PC 5366.100



Con porta trasparente e leggio fisso
PC 5366.200



- 1 Max. 505, regolabile con passo meccanico da 25 mm
 - 2 Max. 547, regolabile con passo meccanico da 25 mm
 - 3 Max. superficie di montaggio 540 x 179 mm
- i.L. = Luce interna

				N. d'ord. PC		
				Profondità 636 mm	5366.100	5366.200
Parti incluse nella fornitura	Esecuzione	Materiale	Colore RAL			
Armadio	Telaio con pareti laterali e tetto non asportabili	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7035 bucciato	■	■	
	Lamiere di fondo in tre parti	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	zincata			
Portina posteriore	Con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine, cerniera a destra	Lamiera d'acciaio, 2,0 mm	7035 bucciato	■	■	
Portina trasparente superiore	Con telaio portante bloccato dall'interno ¹⁾ , cerniera a destra	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015	■	■	
	Flange decorative verticali	Plastica secondo UL 94-V0	7035			
	Lastra con bordatura serigrafata	Vetro di sicurezza ESG 4,0 mm	7015			
Ripiani porta-apparecchi per monitor	Con fori di aerazione, installazione fissa	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015	■	■	
Piano ribaltabile per tastiera	Contenitore con portamouse e feritoia nella parete posteriore, larghezza 19" x altezza 4 HE, fissaggio posteriore	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7035	■		
	Flangia fissata nella parte inferiore con 2 cordine di arresto, con chiusura, serratura n. 3524 E	Plastica secondo UL 94-V0	7035/7015/9006			-
	Piano per tastiera con ripiano per mouse estraibile e 2 fascette di chiusura per tastiera	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7035			
Leggio fisso a pulpito	Contenitore con coperchio asportabile inferiore/superiore	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm/2,0 mm	7035			■
	Listello di chiusura superiore e impugnatura	Plastica secondo UL 94-V0	7035/7015/9006	-		
Portina inferiore	Listelli verticali con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine, cerniera a destra	Profilato di alluminio	7035	■	■	
	Porta o piastra di montaggio con bordi arrotondati	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	7015			

¹⁾con sblocco per portina trasparente superiore