

Distribuzione di corrente

Sistema di distribuzione a sbarre (100/185/150 mm)

Supporti per sbarre tripolare

<p>Informazioni tecniche per calcolare le correnti nominali secondo DIN 43 671, vedi capitolo 2-102, pagina 1/2</p> <p>Nota: SV 3052.000 - L'elemento base del supporto per sbarre può essere utilizzato anche come supporto unipolare</p>				
Per sistemi di sbarre	1250 A	1600 A	2500 A	3000 A
Interasse sbarre mm	100	185	150	150
Max. alloggiamento sbarre senza inserti di connessione mm	60 x 10	80 x 10	2 x 80 x 10	2 x 100 x 10
Inserti di connessione per - Riduzione sezione a mm - Riduzione della larghezza delle sbarre in passi da 10 mm	30 x 10 fino a 50 x 10 -	50/60 x 10 -	- ■	- ■
N. d'ord. SV	3073.000	3052.000	3055.000	3057.000
Dati di installazione per applicazioni secondo IEC (DIN EN)				
Coppia di serraggio Nm - Vite di fissaggio - Fissaggio del coperchio - Vite di fissaggio sbarre	10 3 -	5 - 40	10 10 -	10 10 -