


# 控制机柜

## 网络分配器机架

### 数据机柜 (Data Rack)



- 1 第二个固定平面  
DK 7296.000/31 U  
DK 7297.000/36 U  
DK 7298.000/40 U  
DK 7299.000/45 U
- 2 以 50 mm 间距为单位  
(最小 150 - 最大 350)

型号 DK	U	高度尺寸 mm	
		H1	H2
7391.000	31	1500	i.L. 1382
7396.000	36	1722	i.L. 1604
7400.000	40	1900	i.L. 1782
7445.000	45	2122	i.L. 2004