


# 控制机柜

## 不锈钢

### PC 机柜系统

带键盘抽屉



1 最大 504.5, 以 25 mm 间距为单位可调

			型号 PC	
			4650.100	
			宽度 mm	600
			高度 mm	1600
			深度 mm	632
供货范围	型式	材料	表面 / 颜色	
箱体	上面和侧面封闭, 下面敞开	不锈钢, 1.5 mm	拉丝 粒度 400	■
	底板, 三段式	不锈钢, 1.5 mm		
后门	带锁杆和双齿锁芯, 右边铰接	不锈钢, 2.0 mm	拉丝 粒度 400	■
上透明门	从内部锁 <sup>1)</sup> , 右边铰接	不锈钢, 1.5 mm	拉丝 粒度 400	■
	检视窗用透明片	安全玻璃 ESG 4.0 mm		
承板	带孔, 固定安装	钢板, 1.5 mm	RAL 7015	■
	箱体	钢板, 1.25 mm	RAL 7035	
抽屉	拉出式键盘带电缆支承梁以及拉出式鼠标垫	钢板, 1.5 mm	RAL 7035	■
	隔板, 翻下可做滚球托板, 带锁具, 锁号 3524 E	不锈钢, 1.25 mm	拉丝 粒度 400	
	<sup>1)</sup> 带用于上透明门的解锁装置			
下门	带锁杆和双齿锁芯, 右边铰接	不锈钢, 1.5 mm	拉丝 粒度 400	■