保险丝座

额定工作电流最大 30 – 60 A

型式		3 极，用于符合 DIN EN 60 715 标准的支承导轨安装		
用于保险器 – SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) **说明:** **SV 9345.010** – 也可用于法国标准的圆柱形保险器 22 x 58 mm，但不符合 UL 标准 **认证:** c UL us LISTED E235931 **标准:** UL 512， C 22.2 No.39				
保险器类型 （等级）		CC	J	J
最大额定工作电流		30 A	30 A	60 A
额定工作电压		600 V 交流	600 V 交流	600 V 交流
保险器规格 mm		10 x 38	21 x 57	27 x 60
合断容量， RMS Sym. Rating		200 kA	200 kA	200 kA
信号灯最低电压		115 V AC/115 V 直流	115 V AC/115 V 直流	115 V AC/115 V 直流
防接触保护		IP 20[1)]	IP 20[1)]	IP 20[1)]
型号 SV		**9345.000** Ⓤ	**9345.010** Ⓤ	**9345.030** Ⓤ
按 UL 标准应用的安装参数				
紧固扭矩 – 导线连接螺钉		2 Nm 14.75 in-lbs 固体 / 铜绞线	4 Nm 35 in-lbs 固体 / 铜绞线	5 Nm 45 in-lbs 固体 / 铜绞线
导线连接	AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
	mm^2	2.5 – 10	2.5 – 25	2.5 – 25

[1)] 在操作区域中

保险丝座

额定工作电流最大 100 – 400 A

型式	3 极，用于 60 mm 母线系统		
用于符合 UL 4248-8 标准 J 等级的保险器 **认证：** E235931 **标准：** UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No.4248.107 CSA C22.2 No.4248.8-07	 1  2  3		
型式	1	2	3
最大额定工作电流	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
额定工作电压	600 V 交流	600 V 交流	600 V 交流
保险器规格 mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
防接触保护	防护等级 IP 10	防护等级 IP 10	防护等级 IP 10
型号 SV	**9345.100**	**9345.200**	**9345.400**
按 UL 标准应用的安装参数			
紧固扭矩 Nm – 母线固定 – 导线连接螺钉	 6 12	 8 20	 8 20
连接方式	框型接线柱	框型接线柱	框型接线柱
导线连接	AWG 2 - MCM 300	AWG 4/0 - MCM 600	AWG 4/0 - MCM 600
材质说明			
触点轨道：E-Cu，镀银	■	■	■
接线柱：黄铜铸件，镀镍	■	■	■