

RiLine tilbehør: for NH-sikringslastskillebrytere/NH-sikringslastskillelister

Rammeklemmer


for NH-skillebrytere gr. 1 til 3 med skruetilkobling

For NH-skillebrytere	Klemmerom for laminerte kobberskinner B x H mm	Tilkobling		Tiltrekningsdreiemoment Nm	Best.nr. SV
		Rund kabel mm ²	Sektorkabel mm ²		
gr. 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
Gr. 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

Tilkoblingsrom-avdekning

for NH-skillebrytere

For NH-skillebrytere	Bredde (B) mm	Høyde (H) mm	Dybde (D) mm	Best.nr. SV
gr. 00	106	46	37	9344.520
gr. 1	184	70	42	9344.530
gr. 2	210	70	42	9344.540
gr. 3	250	70	42	9344.550



Hurtigklemme-tilkoblingsprisme

for NH-lastskillelister gr. 00 med skruetilkobling

Tilkobling av runde kabler mm ²	Tiltrekningsdreiemoment Nm	Best.nr. SV
1,5 – 95	4	3592.010