

Strømfordeling

Samleskinnesystemer (100/185/150 mm)

Samleskinneholder

3-polet

<p>Teknisk informasjon for å beregne merkestrømmene iht. DIN 43 671, se kapittel 2-102, side 1/2</p> <p>Henvising: SV 3052.000 – Baseelementet for samleskinneholderen kan også monteres som 1-polet holder</p>				
For skinneresystemer	1250 A	1600 A	2500 A	3000 A
Skinneresenteravstand mm	100	185	150	150
Maks. antall skinner uten innstikkselementer mm	60 x 10	80 x 10	2 x 80 x 10	2 x 100 x 10
Innstikkselementer til – Tverrsnittreduksjon til mm – Reduksjon av skinnerbredden i trinn på 10 mm	30 x 10 til 50 x 10 – –	50/60 x 10 – –	– ■ –	– ■ –
Best.nr. SV	3073.000	3052.000	3055.000	3057.000
Montasjedata for anvendelser iht. IEC (DIN EN)				
Tiltrekningsdreiemoment Nm – Montasjeskrue – Lokkfeste – Skinnefesteskrue	10 3 –	5 – 40	10 10 –	10 10 –