



# Endüstriyel panolar

## Küçük panolar


### Terminal kutuları KL




Kablo giriş plakasız




Kablo giriş plakalı




Kablo giriş plakasız





Y ögesi  
T1 = 80



Kablo giriş plakalı



Y ögesi  
T1 = 120



- B1 = Toplam genişlik  
B2 = Kapak genişliği  
B3 = Kutu iç kullanım genişliği  
B4 = Profil çitaları arasındaki iç kullanım genişliği  
B5 = Profil çitaları üzerindeki montaj delik eksenleri arasındaki mesafe  
B6 = Kutu dış köşeleri arasındaki mesafe – kablo giriş plakası merkezi

- H1 = Toplam yükseklik  
H2 = Kapak yüksekliği  
H3 = Kutu iç kullanım yüksekliği  
H4 = Profil çitaları arasındaki iç kullanım yüksekliği  
T1 = Toplam derinlik

- 1 Yalnızca B ≥ 600 mm için  
2 Yalnızca B ≥ 800 mm için  
3 Paslanmaz çelik modelde delik bulunmaz

Model no. KL			Genişlik ölçüleri mm						Yükseklik ölçüleri mm				Derinlik ölçüleri mm
Kablo giriş plakasız	Kablo giriş plakalı	Kablo giriş paslanmaz çelik	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	T1
1514.510	-	1521.010	150	148	132	109	125	-	150	148	132	-	80
1528.510	-	-	200	198	182	159	175	-	150	148	132	-	80
1516.510	-	1523.010	200	198	182	159	175	-	200	198	182	-	80
1515.510	-	1522.010	300	298	282	259	275	-	150	148	132	-	80
1517.510	-	1524.010	300	298	282	259	275	-	200	198	182	-	80
1518.510	-	-	400	398	382	359	375	-	200	198	182	-	80
1519.510	-	-	600	598	582	559	575	-	200	198	182	-	80
1500.510	-	1527.010	150	148	132	109	125	-	150	148	132	100	120
1529.510	-	-	200	198	182	159	175	-	150	148	132	100	120
1502.510	-	1528.010	200	198	182	159	175	-	200	198	182	150	120
1501.510	1530.510	-	300	298	282	259	275	150	150	148	132	100	120
1503.510	1531.510	1529.010	300	298	282	259	275	150	200	198	182	150	120
1507.510	1535.510	1526.010	300	298	282	259	275	150	300	298	282	250	120
1589.510	-	-	400	398	382	359	375	-	150	148	132	100	120
1504.510	1532.510	1525.010	400	398	382	359	375	200	200	198	182	150	120
1508.510	1536.510	1530.010	400	398	382	359	375	200	300	298	282	250	120
1511.510	1539.510	-	400	398	382	359	375	200	400	398	382	350	120
1505.510	1533.510	-	500	498	482	459	475	130	200	198	182	150	120
1509.510	1537.510	-	500	498	482	459	475	130	300	298	282	250	120
1506.510	1534.510	-	600	598	582	559	575	150	200	198	182	150	120
1510.510	1538.510	-	600	598	582	559	575	150	300	298	282	250	120
1512.510	1540.510	-	600	598	582	559	575	150	400	398	382	350	120
1527.510	1542.510	-	800	798	782	759	775	150	200	198	182	150	120
1513.510	1541.510	-	800	798	782	759	775	150	400	398	382	350	120