




### SE 8 sistem panolar

Montaj plakası




### Pano

- B1 = Toplam genişlik
- B2 = Kapı genişliği
- B3 = Pano çerçevesi iç kullanım alanı
- B5 = Sistem delikleri aralığı/baza bağlantısı delik mesafesi
- B6 = Pano çerçevesi iç kullanım alanı
- B7 = Boru biçimli kapı çerçevesi delikleri ile eksenler arası mesafe
- B8 = Taşıma mapaları arasındaki mesafe
- B9 = Taban açıklığındaki iç kullanım alanı
- H1 = Toplam yükseklik
- H2 = Arka panel yüksekliği
- H3 = Pano çerçevesi iç kullanım alanı
- H4 = Kapı yüksekliği
- H5 = Sistem delikleri aralığı
- H6 = Boru biçimli kapı çerçevesi delikleri ile eksenler arası mesafe
- H7 = Pano çerçevesi iç kullanım alanı
- H8 = Taban-kilit merkezi mesafesi
- T1 = Toplam derinlik
- T2 = Sistem delikleri aralığı/baza bağlantısı delik mesafesi
- T3 = Pano çerçevesi iç kullanım alanı
- T4 = Taban açıklığı iç kullanım alanı
- T5 = Kaldırma mapaları arasındaki mesafe
- T6 = 25 mm'lik şablonlarla 149 mm'ye kadar ayarlanabilen montaj derinliği (montaj plakası montajı)


### Montaj plakası

- F = Toplam genişlik
- G = Toplam yükseklik

Profil kesiti




Delik şablonu




4 Ø 4,5 (paslanmaz çelik için Ø 4,7)

Pano üst köşesi



- 1 Genişlik
- 2 Yükseklik
- 3 Derinlik

Pano alt köşesi



İki kapılı

Model no. SE		Genişlik ölçüleri mm									Yükseklik ölçüleri mm								Derinlik ölçüleri mm						Montaj plakaları mm	
Boyalı	Paslanmaz çelik	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5840.500	-	1000	492	912	992	875	355	375	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324		899	1696
5841.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5	1099	1696
5842.500	-	1600	792	1512	1592	1475	655	675	1535	690	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	356,5	1499	1696
5843.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324		1099	1896
5844.500	5855.500	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5 - 456,5	1099	1896
5845.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5 - 556,5	1099	1896
5846.500	-	1800	892	1712	1792	1675	755	775	1735	790	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424		1699	1896