


PC pano sistemleri

Klavye çekmeceli



1) 25 mm 'lik şablon içinde maks. 504,5 ayarlanabilir
i.L. = İç kullanım genişliği

				Model no. PC
				4650.100
				Genişlik mm
				Yükseklik mm
				Derinlik mm
				600
				1600
				632
Paket içeriği	Model	Malzeme	Yüzey/renek	
Pano	Üstü ve yanları kapalı, altı açık	Paslanmaz çelik, 1,5 mm	Fırçalanmış, granül 400	■
	Kablo giriş plakası, üç parçalı	Paslanmaz çelik, 1,5 mm		
Kapı arkada	Kilitli ve double bit girişli, menteşe sağda	Paslanmaz çelik, 2,0 mm	Fırçalanmış, granül 400	■
Cam kapı, üst	İçeriden kilitli ¹⁾ , menteşe sağda	Paslanmaz çelik, 1,5 mm	Fırçalanmış, granül 400	■
	Gözetleme camı	Emniyet camı ESG 4,0 mm		
Cihaz kasası	Delikli, sabit monteli	Çelik sac, 1,5 mm	RAL 7015	■
Çekmece	Pano	Çelik sac, 1,25 mm	RAL 7035	■
	Kablo tutuculu klavye çekmecesi ve mousepad alanı	Çelik sac, 1,5 mm	RAL 7035	
	Kapak, bilek desteği için katlanmış, kilitli, kilit no. 3524 E	Paslanmaz çelik, 1,25 mm	Fırçalanmış, granül 400	
	¹⁾ Kilitli üst cam kapı			
Kapı, alt	Kilitli ve double bit girişli, menteşe sağda	Paslanmaz çelik, 1,5 mm	Fırçalanmış, granül 400	■