




Sigorta tutucu

Ölçülen işletim akımı maks. 30 – 60 A

Model	3 kutuplu, DIN EN 60 715 uyarınca montaj rayı montajı için		
Sigortaların kullanımı için - SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) - SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Not: SV 9345.010 - UL onayı olmadan da Fransız standardı uyarınca 22 x 58 mm silindirik emniyetleri için kullanılabilir. Onay:  US LISTED E235931 Standartlar: UL 512, C 22.2 No. 39			
Sigorta tipi (sınıf)	CC	J	J
Ölçülen işletme akımı maks.	30 A	30 A	60 A
Ölçülen işletme gerilimi	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Sigorta boyutu mm	10 x 38	21 x 57	27 x 60
Şalt kapasitesi RMS Sym. Rating	200 kA	200 kA	200 kA
Min. gösterge lambası gerilimi	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Temas koruması	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Model no. SV	9345.000 	9345.010 	9345.030 
UL uyarınca uygulamalar için montaj verileri			
Sıkma torku – İletken bağlantı vidası	2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu
İletken bağlantısı	AWG mm ²		
	6 – 14 2,5 – 10	2 – 14 2,5 – 25	2 – 14 2,5 – 25




¹⁾ Kontrol alanında

Güç dağıtımı

RiLine sigorta elemanları

Sigorta tutucu

Ölçülen işletme akımı maks. 100 – 400 A

Model	3 kutuplu, 60 mm bara sistemleri için
UL 4248-8 uyarınca J-Class sigortalannın kullanımı için Onay:  E235931 Standartlar: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No. 4248.107 CSA C22.2 No. 4248.8-07	 1  2  3

Model	1	2	3
Ölçülen işletme akımı maks.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Ölçülen işletme gerilimi	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Sigorta boyutu mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Temas koruması	IP 10	IP 10	IP 10
Model no. SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 

UL uyarınca uygulamalar için montaj verileri

Sıkma torku Nm – Bara bağlantısı – İletken bağlantı vidası	6 12	8 20	8 20
Bağlantı türü	Geçmeli	Geçmeli	Geçmeli
İletken bağlantısı	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600

Malzeme bilgileri

Kontak hattı: E-Cu, gümüş kaplamalı	■	■	■
Klemens: Pirinç döküm, nikel kaplamalı	■	■	■