

TopTherm Filterlüfter


Luftleistung freiblasend 20 – 66 m³/h Handbuch 33, Seite 394

Luftleistung freiblasend 105 – 250 m³/h Handbuch 33, Seite 395/396

Luftleistung freiblasend 550 – 770 m³/h Handbuch 33, Seite 397

Luftleistung freiblasend 900 m³/h Handbuch 33, Seite 398


Best.-Nr. SK	Abmessungen Montageausbruch mm	
	B2	H2
3237.100	92	92
3237.600		
3237.110		
3237.124		
3238.100	124	124
3238.600		
3238.110		
3238.124		
3239.100	177	177
3239.600		
3239.110		
3239.124		
3240.100	224	224
3240.600		
3240.110		
3240.124		
3241.100		
3241.600		
3241.110	292	292
3241.124		
3243.100		
3243.600		
3243.110		
3244.100		
3244.600	292	292
3244.110		
3244.140		
3245.500		
3245.600	292	292
3245.510		




Einschublüfter

für 482,6 mm (19"), Luftleistung freiblasend 320/480 m³/h Handbuch 33, Seite 399/400

Einschublüfter
Montage in die 482,6 mm (19")-Ebene



Einschublüfter Vario
Montage in Baugruppenträger 84 TE



Einschublüfter Vario
Montage in die 482,6 mm (19")-Ebene

