

# Klimatisierung



## Schaltschrank-Heizungen

### Schaltschrank-Heizungen

Dauerheizleistung 10 – 800 W Handbuch 33, Seite 471

Ohne Lüfter

Mit Lüfter



#### Ohne Lüfter

Best.-Nr. SK	B mm	H mm	T mm
3105.310	45	120	46
3105.320	45	120	46
3105.330	64	155	56
3105.340	64	155	56
3105.350	64	230	56
3105.360	90	165	75
3105.370	90	180	75



#### Mit Lüfter

Best.-Nr. SK	B mm	H mm	T mm
3105.380	103	200	103
3105.390	103	200	103
3105.400	103	200	103
3105.410	103	200	103
3105.420	103	200	103
3105.430	103	200	103

#### SK 3105.380 – SK 3105.430


Befestigung auf Montageplatte

Befestigungsmöglichkeiten auf Tragschiene




#### SK 3105.310/SK 3105.320

Befestigung auf Montageplatte




#### SK 3105.330 – SK 3105.350

Befestigung auf Montageplatte




#### SK 3105.360/SK 3105.370


Befestigung auf Montageplatte



Befestigungsmöglichkeiten auf Tragschiene



Befestigungsmöglichkeiten auf Tragschiene



Befestigungsmöglichkeiten auf Tragschiene

