





Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф





Профиль



Разрез А - А



Разрез В - В



- B1 = полная ширина
- B2 = внутренний размер каркаса в свету
- B3 = расстояние между отверстиями крепления основание/цоколь
- B4 = расстояние между резьбовыми отверстиями для рым-болтов/винтов для крепления крыши
- B5 = внутренний размер в свету проема основания
- H1 = полная высота
- H2 = высота задней стенки
- H3 = внутренний размер каркаса в свету
- H4 = длина отрезка системной перфорации

- T1 = полная глубина
- T2 = длина отрезка системной перфорации
- T3 = расстояние между отверстиями крепления основание/цоколь
- T4 = внутренний размер каркаса в свету проема основания
- T5 = расстояние между резьбовыми отверстиями для рым-болтов/винтов для крепления крыши

Арт. №	Ширина мм					Высота мм				Глубина мм				
	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	T1	T2	T3	T4	T5
9680.406	399	311	275	335	252	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.408	399	311	275	335	252	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.426	399	311	275	335	252	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.428	399	311	275	335	252	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735
9680.606	599	511	475	535	452	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.608	599	511	475	535	452	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.626	599	511	475	535	452	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.628	599	511	475	535	452	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735
9680.806	799	711	675	735	652	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.808	799	711	675	735	652	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.826	799	711	675	735	652	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.828	799	711	675	735	652	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735