




Accessoires

Équipement 19"

Cadres pivotants petit format

Pour armoires de 600 mm de largeur

Pour armoires de 800 mm de largeur avec montage latéral ou central au choix



Unités de hauteur	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
Référence SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 en mm	285	435	560	685	835	960
H2 en mm	206	356	481	606	756	881
H3 en mm	136	286	411	536	686	811

Profondeur de montage P max. = mm pour dimension D¹⁾ d'au moins 45 mm

Largeur d'armoire en mm	600	800	800
Montage	central	latéral	central
Profondeur d'armoire en mm	1 T max.	1 T max.	1 T max.
400	185	310	310
500	185	410	370
≥ 600	185	500	370


¹⁾ D = écartement entre l'arête intérieure de la porte et l'arête avant du cadre pivotant avec montage au pas de 25 mm en profondeur.

Cadres pivotants petit format


Exemples de montage VX25

Équipement partiel

dans des armoires de 600 et 800 mm de largeur,
dans la position la plus haute ou la plus basse.




à l'avant




en retrait

Équipement partiel central

dans des armoires de 600 et 800 mm de largeur.




à l'avant



en retrait

Montage latéral

Dans une armoire de 600 ou de 800 mm de profondeur, le montage latéral du cadre pivotant petit format est identique au montage parallèle à la face avant. Pour assurer le libre accès au cadre pivotant, nous conseillons d'utiliser les charnières pour panneau latéral.



1 Jeux de montage pour cadres pivotants petit format

2 Rails de montage 23 x 64 mm