


# Accesorios

## Técnica de montaje de 19"

### Bastidor móvil, grande

Sin pantalla



Unidades de altura	22 UA	31 UA	35 UA	40 UA	44 UA
<b>Referencia SR</b>	<b>8619.010</b>	<b>8619.011</b>	<b>8619.012</b>	<b>8619.013</b>	<b>8619.014</b>
Para altura de armario en mm (o mayor)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1068	1468	1668	1868	2068
H2 mm	988	1388	1588	1788	1988
Profundidad en mm	80	80	80	80	80

Profundidad de montaje T máx. = mm con la medida D<sup>1)</sup> de mínimo 48 mm


Anchura de armario en mm	600	1200	1200
Montaje interior	Central	Izquierda o Derecha	Izquierda y Derecha
Profundidad de armario en mm	1 T máx. 400 210 500 210 600 210 800 210	1 T máx. 295 395 495 695	1 T máx. 295 360 360 360

<sup>1)</sup>D = Distancia canto interior de la puerta hasta canto frontal del bastidor en retícula de 25 mm montaje más profundo


### Bastidor móvil, grande

Sin pantalla, ejemplos de montaje VX25


#### Equipamiento completo




600 mm  
delante



1200 mm  
delante



1200 mm  
delante con  
pieza de división




1200 mm  
desplazada con  
pieza de división

#### En montaje lateral




El montaje lateral de un bastidor móvil, grande, en una profundidad de armario de 600 mm, es idéntico al montaje en paralelo al frontal. Para el acceso al bastidor móvil recomendamos las bisagras para el lateral.


#### Montaje parcial arriba




600 mm  
delante



600 mm  
desplazada  
en profundidad




1200 mm  
delante




1200 mm  
desplazada  
en profundidad

- 1 Juego de montaje para armarios de 600 mm de ancho
- 2 Juego de montaje para armarios de 1200 mm de ancho
- 3 Chasis del sistema 23 x 64 mm
- 4 Pieza de división


#### Montaje parcial central




600 mm  
delante



600 mm  
desplazada  
en profundidad



1200 mm  
delante



1200 mm  
desplazada  
en profundidad


# Accesorios

## Técnica de montaje de 19"


### Bastidor móvil, grande

Con pantalla


Componentes de montaje lateral  
(montado en VX25)



Componentes de montaje central  
(montado en VX25)



Detalle X





Unidades de altura	22 UA		31 UA		35 UA		40 UA		44 UA		
	Lateral	Central	Lateral	Central	Lateral	Central	Lateral	Central	Lateral	Central	
Placa de cierre											
<b>Referencia SR</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>8619.020</b>	<b>8619.030</b>	<b>8619.021</b>	-	<b>8619.022</b>	<b>8619.032</b>	<b>8619.023</b>	<b>8619.033</b>	<b>8619.024</b>	<b>8619.034</b>
Para altura de armario en mm (o mayor)	1200		1600		1800		2000		2200		
H1 mm	1068		1468		1668		1868		2068		
H2 mm	988		1388		1588		1788		1988		
Profundidad en mm	80		80		80		80		80		

Profundidad de montaje T máx. = mm con la medida D<sup>1)</sup> de mínimo 48 mm

Anchura de armario en mm

800




Montaje interior	Lateral		Central	
	Bisagra		Bisagra	
Bisagra	130°	180°	130°	180°
Profundidad de armario en mm	<b>1</b> T máx.	<b>1</b> T máx.	<b>1</b> T máx.	<b>1</b> T máx.
400	295	260	265	150
500	395	360	370	250
600	470	440	370	330
800	470	440	370	330

<sup>1)</sup> D = Distancia canto interior de la puerta hasta canto frontal del bastidor en retícula de 25 mm montaje más profundo


### Bastidor móvil, grande

Con pantalla, ejemplos de montaje VX25


#### Equipamiento completo



800 mm  
delante




800 mm  
desplazada  
en profundidad




1200 mm  
delante

#### En montaje lateral




El montaje lateral de un bastidor móvil, grande, en una profundidad de armario de 600 o 800 mm, es idéntico al montaje en paralelo al frontal. Para el acceso al bastidor móvil recomendamos las bisagras para el lateral.


#### Montaje parcial arriba



800 mm  
delante




800 mm  
desplazada  
en profundidad




1200 mm  
delante

- 1 Juego de montaje para armarios de 800 mm de ancho
- 2 Juego de montaje para armarios de 1200 mm de ancho
- 3 Chasis del sistema 23 x 64 mm

#### Montaje parcial central



800 mm  
delante



800 mm  
desplazada  
en profundidad