


Kapcsolószekrények


Szekrényrendszerek

VX25 sorolható szekrényrendszer


Modulszekrény






Profil



A - A metszet



B - B metszet



- B1 = Teljes szélesség
- B2 = Belső vázméret
- B3 = Padló-/lábazatrögzítés lyuktávolság
- B4 = Emelőszemek/tetőrögzítő csavarok menetének távolsága
- B5 = Padlónyílás belső méret
- H1 = Teljes magasság
- H2 = Hátfal magassága
- H3 = Belső vázméret
- H4 = Rendszerfuratok szakasza

- T1 = Teljes mélység
- T2 = Rendszerfuratok szakasza
Padló-/lábazatrögzítés lyuktávolság
- T3 = Belső vázméret
- B4 = Padlónyílás belső méret
- T5 = Emelőszemek/tetőrögzítő csavarok menetének távolsága

Cikkszám	Szélesség méretek, mm					Magasság méretek, mm				Mélység méretek, mm				
	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	T1	T2	T3	T4	T5
9680.406	399	311	375	335	252	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.408	399	311	375	335	252	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.426	399	311	375	335	252	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.428	399	311	375	335	252	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735
9680.606	599	511	575	535	452	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.608	599	511	575	535	452	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.626	599	511	575	535	452	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.628	599	511	575	535	452	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735
9680.806	799	711	775	735	652	2005	1997	1911	1875	603,5	575	511	452	535
9680.808	799	711	775	735	652	2005	1997	1911	1875	803,5	775	711	652	735
9680.826	799	711	775	735	652	2205	2197	2111	2075	603,5	575	511	452	535
9680.828	799	711	775	735	652	2205	2197	2111	2075	803,5	775	711	652	735