




Sistem aksesuarları

19" montaj sistemi

Döner çerçeve, küçük

600 mm genişliğinde panolar için

800 mm genişliğinde panolar için isteğe bağlı yanda veya ortada



Yükseklik birimleri	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
Sip. No. SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 mm	285	435	560	685	835	960
H2 mm	206	356	481	606	756	881
H3 mm	136	286	411	536	686	811

Montaj derinliği T maks. = mm minimum 45 mm D¹⁾ ölçüsünde


Pano genişliği mm	600	800	800
Montaj	ortada	yandan	ortada
Pano derinliği mm	1 T maks. 400 185 500 185 ≥ 600 185	1 T maks. 310 410 500	1 T maks. 310 370 370

¹⁾ D = Kapı iç kenarının döner çerçeve ön kenarına olan mesafe 25 mm'den daha derine monte edilebilir


Döner çerçeve, küçük VX25 montaj örnekleri

Parçalı montaj

600 ve 800 mm genişliğinde panolar için her biri en üst veya en alt konumda.




ön




geriye alınmış

Parçalı montaj, orta

600 ve 800 mm genişliğinde panolar için.



ön




geriye alınmış

Yandan montaj

Küçük döner çerçevenin yandan montajı, 600 veya 800 mm derinlikli panolarda öne paralel montaj ile aynıdır.

Döner çerçeveye erişim için yan panel menteşelerini öneririz.



- 1 Döner çerçeve için montaj seti, küçük
- 2 Sistem rayı 23 x 64 mm