



VX25.
SYSTEM
PERFECTION.

Átváltási segéd – TS lábazatról VX lábazatra

Elülső és hátsó lábazati elemek

TS lábazat, acéllemez, 100 mm magas					VX lábazati rendszer, acéllemez, 100 mm magas	
Szélesség, mm	RAL 7022	Kivitel	RAL 7035	Kivitel	RAL 9005	Kivitel
300	8601.915	zárt	8601.905	zárt	8620.000	zárt
400	8601.400	zárt	-	-	8620.001	zárt
600	8601.600	zárt	8601.605	zárt	8620.002	zárt
600	-	-	7825.601	szellőzős	8620.002 + 8620.090 ¹⁾	zárt + szellőzős
800	8601.800	zárt	8601.805	zárt	8620.003	zárt
800	-	-	7825.801	szellőzős	8620.003 + 8620.091 ¹⁾	zárt + szellőzős
850	8601.850	zárt	-	-	8620.004	zárt
1000	8601.000	zárt	-	-	8620.005	zárt
1100	8601.300	zárt	-	-	8620.006	zárt
1200	8601.200	zárt	-	-	8620.007	zárt
1600	8601.920	zárt	-	-	8620.008	zárt
1800	8601.980	zárt	-	-	8620.009	zárt
TS lábazat, acéllemez, 200 mm magas					VX lábazati rendszer, acéllemez, 200 mm magas	
Mélység, mm	RAL 7022	Kivitel	RAL 7035	Kivitel	RAL 9005	Kivitel
300	8602.915	zárt	8602.905	zárt	8620.020	zárt
400	8602.400	zárt	-	-	8620.021	zárt
600	8602.600	zárt	8602.605	zárt	8620.022	zárt
800	8602.800	zárt	8602.805	zárt	8620.023	zárt
850	8602.850	zárt	-	-	2 x 8620.004	zárt
1000	8602.000	zárt	-	-	8620.024	zárt
1100	8602.100	zárt	-	-	2 x 8620.006	zárt
1200	8602.200	zárt	-	-	8620.025	zárt
1600	8602.920	zárt	-	-	8620.026	zárt
1800	8602.980	zárt	-	-	8620.027	zárt

¹⁾ A szellőzős takarólemezeket sarokelem nélkül szállítjuk és szélességben és mélységben is használhatók

Oldalsó lábazati takarólemezek

TS lábazat, acéllemez, 100 mm magas					VX lábazati rendszer, acéllemez, 100 mm magas	
Mélység, mm	RAL 7022	Kivitel	RAL 7035	Kivitel	RAL 9005	Kivitel
300	8601.030	zárt	-	-	8620.030	zárt
400	8601.040	zárt	-	-	8620.031	zárt
500	8601.050	zárt	-	-	8620.032	zárt
600	8601.060	zárt	8601.065	zárt	8620.033	zárt
800	8601.080	zárt	8601.085	zárt	8620.034	zárt
1000	-	-	8601.015	zárt	8620.035	zárt
1200	-	-	8601.025	zárt	8620.036	zárt
TS lábazat, acéllemez, 200 mm magas					VX lábazati rendszer, acéllemez, 200 mm magas	
Mélység, mm	RAL 7022	Kivitel	RAL 7035	Kivitel	RAL 9005	Kivitel
300	8602.030	zárt	-	-	8620.040	zárt
400	8602.040	zárt	-	-	8620.041	zárt
500	8602.050	zárt	-	-	8620.042	zárt
600	8602.060	zárt	8602.065	zárt	8620.043	zárt
800	8602.080	zárt	8602.085	zárt	8620.044	zárt
1000	-	-	8602.015	zárt	8620.045	zárt
1200	-	-	8602.025	zárt	8620.046	zárt



KAPCSOLÓSZERÉNYEK

ÁRAMELOSZTÁS

KLIMATIZÁLÁS

IT MEGOLDÁSOK

SZOFTVER & SZERVIZ

FRIEDHELM LOH GROUP

Átváltási segéd – Flex-Block lábazatról VX lábazatra

Sarokelemek és elülső és hátsó takarólemezek

Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 100 mm magas				VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 100 mm magas	
Szélesség	Flex-Block takarólemezek	Kivitel	Flex-Block sarokelemek	Sarokelemek elülső és hátsó takarólemezekkel	Kivitel
300	8100.300	zárt	8100.000	8620.000	zárt
400	8100.400	zárt	8100.000	8620.001	zárt
500	8100.500	zárt	8100.000	–	–
600	8100.600	zárt	8100.000	8620.002	zárt
600	8100.605	kefebetétes	8100.000	8620.002 + 8620.092 ¹⁾	zárt + kefebetétes
600	8100.602	szellőzős	8100.000	8620.002 + 8620.090 ¹⁾	zárt + szellőzős
800	8100.800	zárt	8100.000	8620.003	zárt
800	8100.805	kefebetétes	8100.000	8620.003 + 8620.093 ¹⁾	zárt + kefebetétes
800	8100.802	szellőzős	8100.000	8620.003 + 8620.091 ¹⁾	zárt + szellőzős
1000	8100.010	zárt	8100.000	8620.005	zárt
1000	8100.105	kefebetétes	8100.000	8620.005 + 8620.094 ¹⁾	zárt + kefebetétes
1200	8100.120	zárt	8100.000	8620.007	zárt
1200	8100.125	kefebetétes	8100.000	8620.007 + 8620.095 ¹⁾	zárt + kefebetétes
1600	8100.160	zárt	8100.000	8620.008	zárt
1800	8100.180	zárt	8100.000	8620.009	zárt
Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 200 mm magas				VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 200 mm magas	
Szélesség	Flex-Block takarólemezek	Kivitel	Flex-Block sarokelemek	Sarokelemek elülső és hátsó takarólemezekkel	Kivitel
300	8200.300	zárt	8200.000	8620.020	zárt
400	8200.400	zárt	8200.000	8620.021	zárt
500	8200.500	zárt	8200.000	–	–
600	8200.600	zárt	8200.000	8620.022	zárt
800	8200.800	zárt	8200.000	8620.023	zárt
1000	8200.010	zárt	8200.000	8620.024	zárt
1200	8200.020	zárt	8200.000	8620.026	zárt

Oldalsó lábazati takarólemezek

Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 100 mm magas			VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 100 mm magas	
Mélység	Flex-Block takarólemezek	Kivitel	Sarokelemek elülső és hátsó takarólemezekkel	Kivitel
300	8100.300	zárt	8620.030	zárt
400	8100.400	zárt	8620.031	zárt
500	8100.500	zárt	8620.032	zárt
600	8100.600	zárt	8620.033	zárt
600	8100.605	kefebetétes	8620.092 ¹⁾	kefebetétes
600	8100.602	szellőzős	8620.090 ¹⁾	szellőzős
800	8100.800	zárt	8620.034	zárt
800	8100.805	kefebetétes	8620.093 ¹⁾	kefebetétes
800	8100.802	szellőzős	8620.091 ¹⁾	szellőzős
1000	8100.010	zárt	8620.035	zárt
1000	8100.105	kefebetétes	8620.094 ¹⁾	kefebetétes
1200	8100.120	zárt	8620.036	zárt
1200	8100.125	kefebetétes	8620.095 ¹⁾	kefebetétes
Flex-Block lábazati rendszer, műanyag, RAL 9005, 200 mm magas			VX lábazati rendszer, acéllemez, RAL 9005, 200 mm magas	
Mélység	Flex-Block takarólemezek	Kivitel	Sarokelemek elülső és hátsó takarólemezekkel	Kivitel
300	8200.300	zárt	8620.040	zárt
400	8200.400	zárt	8620.041	zárt
500	8200.500	zárt	8620.042	zárt
600	8200.600	zárt	8620.043	zárt
800	8200.800	zárt	8620.044	zárt
1000	8200.010	zárt	8620.045	zárt
1200	8200.020	zárt	8620.046	zárt

¹⁾ A szellőzős és kefebetétes takarólemezeket sarokelem nélkül szállítjuk és szélességben és mélységben is használhatók

RITTAL Kereskedelmi Kft.
1044 Budapest, Ipari Park u. 1.
Telefon +36 1 399 8000 · Fax +36 1 399 8009
Email: rittal@rittal.hu · www.rittal.hu



KAPCSOLÓSZERÉNYEK ÁRAMELOSZTÁS KLIMATIZÁLÁS IT MEGOLDÁSOK SZOFTVER & SZERVIZ

FRIEDHELM LOH GROUP