

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► **Systemová samostatně stojící skříň SE 8**



ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY

FRIEDHELM LOH GROUP



Systemová samostatně stojící skříň SE 8



ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY

Miliónkrát osvědčená řadová skříň TS 8 nyní také jako „jeden celek“ s neodnímatelnými bočnicemi a střešním plechem.

Dokonalá kompatibilita


- Plně kompatibilní s příslušenstvím TS 8
- Snažší projektování díky identickému příslušenství jako např. montážní deska a podlahové plechy
- Odpadá čas pro montáž bočnic (celistvý plášť skříně)

Provedení spodní části skříně

- Možno osadit dva systémy podstavců:
 - TS 8 podstavec a systém podstavce Flex Block
- Velká variabilita pro průchod kabelů:
 - Plechy pro zavedení kabelů nebo průchod pro kabely osazené konektory
 - Lišty pro mechanické uchycení kabelů
 - Profilové lišty tvaru C s kabelovými přichytkami
- Automatické vyrovnání potenciálu plochých částí

Dva materiály s vysokým krytím a velkou stabilitou

- Vysoké krytí IP 55/NEMA 12
- Snadné čištění díky celistvé konstrukci
- Oceloplechové a nerezové skříně téměř pro každé použití
- Vysoká stabilita díky samonosné vnitřní konstrukci



ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY

Systémová samostatně stojící skříň SE 8



Certifikáty a detailní výkresy naleznete na internetových stránkách.

Systémová skříň SE 8 vychází ze základu skříně TS 8 a nahrazuje skříň řady ES 5000. Je možné tedy využít široké systémové příslušenství TS 8.

Materiál:

- dle varianty: ocelový plech nebo nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Skříň: 1,5 mm
- Dveře: 2,0 mm
- Zadní stěna a podlahové plechy: 1,5 mm

- Montážní deska: 3,0 mm, ocelový plech (pro oba materiály)

Povrch ocelový plech:

- Skříň, dveře popř. dvoukřídle dveře a zadní stěna:
 - základní lak nanášený máčením
 - z vnější strany strukturovaný práškový nástřik v odstínu RAL 7035

Montážní deska a podlahové plechy:

- pozinkované

Povrch nerez ocel:

- Skříň, zadní stěna, podlahové plechy a dveře:
 - jemně broušeno, zrnitost 400
- Montážní deska:
 - pozinkovaná

Stupeň krytí:

IP 55 dle EN 60 529, splňuje NEMA 12

Rozsah dodávky:

- Skříň s dveřmi

- U jednokřídlových skříní: závěsy vpravo, možno zaměnit na levou stranu
- Montážní deska
- Podlahové plechy
- Zadní stěna (od šířky 1 600 mm dvoudílná), odšroubovatelná

Šířka: 600 – 800 mm

Šířka (B) mm	VE	600	600	600	800	800	800	800	800
Výška (H) mm		1600	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Hloubka (T) mm		400	400	500	400	500	400	500	600
Šířka montážní desky v mm		499	499	499	699	699	699	699	699
Výška montážní desky v mm		1496	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896
Dveře		1	1	1	1	1	1	1	1
Ocelový plech: obj. čís. SE	1 St.	–	5830.500	–	5831.500	–	5832.500	5833.500	5834.500
Nahrazuje obj. čís. ES 5000		–	5684.500	–	5884.500	–	–	5805.500	–
Nerez ocel: obj. čís. SE	1 St.	5850.500	–	5851.500	–	5852.500	–	–	5853.500
Nahrazuje obj. čís. ES 5000		5450.600	–	5451.600	–	5452.600	–	–	5453.600

Šířka: 1000 – 1800 mm

Šířka (B) mm	VE	1000	1000	1200	1600	1200	1200	1200	1800
Výška (H) mm		1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Hloubka (T) mm		400	400	400	400	400	500	600	500
Šířka montážní desky v mm		899	899	1099	1499	1099	1099	1099	1699
Výška montážní desky v mm		1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	1896
Dveře		1	1	1	1	1	1	1	1
Ocelový plech: obj. čís. SE	1 St.	–	5840.500	5841.500	5842.500	5843.500	5844.500	5845.500	5846.500
Nahrazuje obj. čís. ES 5000		–	5080.500	5284.500	5784.500	–	5205.500	–	5905.500
Nerez ocel: obj. čís. SE	1 St.	5854.500	–	–	–	–	5855.500	–	–
Nahrazuje obj. čís. ES 5000		5454.600	–	–	–	–	5455.600	–	–

RITTAL CZECH s. r. o.

Ke Zdibsku 182 • 250 66 Zdiby u Prahy

Tel.: +420 234 099 000 • Fax: +420 234 099 099

E-mail: info@rittal.cz • www.rittal.cz

ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY

FRIEDHELM LOH GROUP

