

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kapcsolószekrény fűtőberendezések



KAPCSOLÓSZEKRENYEK

ÁRAMELOSZTÁS

RENDSZERKLIMATIZÁLÁS

IT MEGOLDÁSOK

SZOFTVER & SZERVIZ

FRIEDHELM LOH GROUP



Kapcsolószekrény fűtések



A csomag tartalma:

- PTC-fűtés
- Gyorscsatlakozó kapocs
- Rögzítési segédanyag

Megjegyzés:

- A kapcsolószekrényen belüli pontos hőmérséklet-szabályozáshoz a belső kapcsolószekrény-hőmérséklet szabályozót vagy a digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelzőt és szabályozót ajánljuk.


- A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk.
- Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőelosztás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el.
- A fűtés beszerelése alapvetően a kondenzvíz-képződés elkerülése miatt is ajánlott.

Jóváhagyások:

- UR
- cUR
- CSA

Műszaki részletek:

lásd az interneten.



Állandó fűtési teljesítmény 10 – 150 W, ventilátor nélkül

Cikkszám	Cs. e.	3105.310	3105.320	3105.330	3105.340	3105.350	3105.360	3105.370	Oldal
Szélesség (B) mm		45	45	64	64	64	90	90	
Magasság (H) mm		120	120	155	155	230	165	180	
Mélység (T) mm		46	46	56	56	56	75	75	
Állandó fűtési teljesítmény_u = 10 °C esetén W		8 - 10	18 - 20	23 - 30	49 - 50	63 - 75	86 - 100	130 - 150	
Névleges üzemi feszültség, V, ~, Hz		110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/50	110 - 240, 1~, 50/60	
Előtét biztosító, A		2	2	4	4	4	4	4	
Tartozékok									
Kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályozó	1 db	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Higrosztát	1 db	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelző és szabályozó	1 db	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Rászerezhető adapter	1 db	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	380

Állandó fűtési teljesítmény 235 – 800 W, ventilátorral

Cikkszám	Cs. e.	3105.410	3105.380	3105.420	3105.390	3105.430	3105.400	Oldal
Szélesség (B) mm		103	103	103	103	103	103	
Magasság (H) mm		200	200	200	200	200	200	
Mélység (T) mm		103	103	103	103	103	103	
Állandó fűtési teljesítmény T_u = 10°C 50/60 Hz esetén W		235 / 250	250 / 265	355 / 400	400 / 415	710 / 800	800 / 870	
Névleges üzemi feszültség, V, ~, Hz		115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Előtét biztosító, A		4	4	6	6	10	6	
Tartozékok								
Kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályozó	1 db	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Higrosztát	1 db	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelző és szabályozó	1 db	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Rászerezhető adapter	1 db	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	380

A feltüntetett oldalszámok a 34. Kézikönyv oldalaira hivatkoznak.

Rittal Kereskedelmi Kft.

1044 Budapest, Ipari Park u. 1.

Telefon: +36 1 399 8000 • Fax: +36 1 399 8009 • Email: rittal@rittal.hu • www.rittal.hu

