

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm folyadékhűtők – Az új generáció



KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK

ÁRAMELOSZTÁS

RENDSZERKLIMATIZÁLÁS

IT MEGOLDÁSOK

SZOFTVER & SZERVIZ

FRIEDHELM LOH GROUP

TopTherm folyadékhűtők – Az új generáció



Rendszerklimatizálás tartozékok 34. Kézikönyv, 369. oldaltól

Használja ki a termodinamikailag optimalizált és a standardizált, moduláris kialakítás, valamint a gyorsabb rendelkezésre állás és az opciós csomagok előnyeit! Mint mindig, az Ön alkalmazása számára szükséges folyadékhűtőt most is az Ön egyedi igényei alapján lehet konfigurálni.


Az új generáció előnyeinek áttekintése:

- Termodinamikailag optimalizált kivitel az elpárolgató ventilátorának a tetőbe történő elhelyezése miatt
- Rugalmasság az egyénileg meghatározható opciós csomagok révén
- Gyorsabb szállítás, mert az alapkivitel raktárról azonnal elérhető

Opciós csomagok az Ön egyedi igényei szerint

- Forró gáz bypass vezérlés a hűtőkörben
- Erősebb szivattyú(k)
- Vízszintkapcsoló
- Áramlásfigyelő
- Nemesacél szekrények
- Vízűtéses elpárolgató
- Színesfémentes bemeneti csővezeték
- Környezeti hőmérséklet alapú vezérlés
- Automatikus bypass (belső vagy külső)
- Harting csatlakozó
- Kültéri telepítés
- Speciális festékbevonat
- Fém légszűrőbetét
- 24 V DC vezérlőfeszültség

Hűtőtéljesítmény T_u 32 °C és T_w 18 °C mellett



1	3335.790/ 3335.830	4	3335.860
2	3335.840	5	3335.870
3	3335.850	6	3335.880
		7	3335.890

Átváltó táblázat a korábbi TopTherm modellekről az új hűtőegységekre

Régi TopTherm folyadékhűtők			Új TopTherm folyadékhűtők		
Méret Szé x Ma x Mé mm	Hűtőtéljesítmény, kW	Régi cikkszám SK	Méret Szé x Ma x Mé mm	Hűtőtéljesítmény, kW	Új cikkszám SK
805 x 1600 x 805	8	3335.590	805 x 1700 x 605	8	3335.790
805 x 2000 x 805	8	3335.600	805 x 2100 x 605	8	3335.830
805 x 2000 x 805	12	3335.610	805 x 2140 x 605	12	3335.840
805 x 2000 x 805	16	3335.620	805 x 2140 x 605	16	3335.850
1205 x 2000 x 805	20	3335.630	1205 x 2140 x 605	20	3335.860
1205 x 2000 x 805	25	3335.640	1205 x 2140 x 605	25	3335.870
1610 x 2000 x 805	32	3335.650	1605 x 2140 x 605	32	3335.880
2410 x 2000 x 805	40	3335.660	2405 x 2140 x 605	40	3335.890

RITTAL Kereskedelmi Kft.
1044 Budapest, Ipari Park u. 1.
Telefon: +36 1 399 8000 · Fax: +36 1 399 8009
Email: rittal@rittal.hu · www.rittal.hu



KAPCSOLÓSZEKRENYEK ÁRAMELOSZTÁS RENDSZERKLIMATIZÁLÁS IT MEGOLDÁSOK SZOFTVER & SZERVIZ

FRIEDHELM LOH GROUP