

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► **Make IT easy:**
Sencilla conversión.
DK-TS se convierte en TS IT



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK-TS se convierte en TS IT.

Para usted esto significa: Las tareas de configuración de su rack se simplifican. Muchos de los accesorios que anteriormente debían pedirse por separado vienen ahora incluidos en la unidad de envase, otros pueden montarse fácilmente sin herramientas ni otros accesorios de montaje. Aunque no es posible convertir todos los racks 1:1. Rogamos compruebe la unidad de envase en función de sus necesidades. En el catálogo TS IT, a partir de la página 18, encontrará todos los accesorios del sistema.

Programa de productos DK-TS

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones mm				Puertas					Nivel de 19"		Techo para entrada de cables posterior	180°- Bisagras		Empuñadura para cierre individual		Zócalo	Laterales	CG 33, página
		An.	Al.	Pr.	UA	Puerta transparente	delante cerrado	con aireación	posterior cerrado	con aireación	delante	posterior		delante	posterior	delante	posterior			
Armarios para redes/servidores DK-TS con puertas, sin aireación																				
7830.100	Armario para redes TS 8, premontado	600	1200	600	24	■	–	–	■	–	■	–	■	■	–	■	–	■	■	102
7820.350	Armario para redes TS 8	800	1200	800	24	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	105
7830.110	Armario para redes TS 8, premontado, puertas partidas	800	1200	800	24	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	102
Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.																				
7820.650	Armario para redes TS 8	800	1800	800	38	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7821.650	Armario para redes TS 8	800	1800	800	38	–	■	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7830.850	Armario para redes TS 8, premontado	800	1800	800	38	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	–	102
7820.740	Armario para redes TS 8	800	2000	600	42	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7821.740	Armario para redes TS 8	800	2000	600	42	–	■	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7820.750	Armario para redes TS 8	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7821.750	Armario para redes TS 8	800	2000	800	42	–	■	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7830.200	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	102
7830.202	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	103
7830.250	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	–	103
7830.260	Armario para redes TS 8, premontado, puertas partidas	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	■	■	–	■	■	■	■	■	–	104
7830.400	Armario para redes TS 8, premontado, puertas partidas	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	■	103
7830.550	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	–	104
7830.670	Armario para redes TS 8, premontado con dorsal	800	2000	800	42	■	–	–	– ¹⁾	–	■ ²⁾	–	■	■	–	■	–	■	–	104
7820.730	Armario para redes TS 8	600	2000	1000	42	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7821.730	Armario para redes TS 8	600	2000	1000	42	–	■	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7831.810	Armario p. servidores TS 8 para High Performance Cooling HPC	600	2000	1000	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	–	–	116
7820.770	Armario para redes TS 8	800	2000	800	42	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7821.770	Armario para redes TS 8	800	2000	800	42	–	■	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7830.230	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	1000	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	103
7830.240	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	1000	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	–	103
7831.800	Armario p. servidores TS 8 para High Performance Cooling HPC	800	2000	1000	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	–	–	116
7831.812	Armario p. servidores TS 8 para High Performance Cooling HPC	600	2000	1200	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	–	–	116
7831.813	Armario p. servidores TS 8 para High Performance Cooling HPC	600	2000	1200	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	–	■	116

En el CG 33 de Rittal encontrará más detalles sobre el equipamiento de los racks DK-TS.

En esta tabla puede comprobar cual es el nuevo rack TS IT que sustituye al anterior rack DK-TS. Los racks correspondientes estan listados a la misma altura, para una mejor lectura en color gris claro o gris oscuro. Un ejemplo:
Si hasta ahora disponía del «armario para redes TS 8, premontado, con puertas sin aireación (Referencia DK 7830.250)», ahora deberá pedir el «rack TS IT con puerta transparente para climatización del rack (Referencia DK 5507.120)».

Programa de productos TS IT

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones mm				Puertas					Nivel de 19"		Techo para entrada de cables lateral	180°- Bisagras		Empuñadura para cierre individual		Zócalo	Laterales	TS IT, pág.
		An.	Al.	Pr.	UA	Puerta transparente	delante cerrado	con aireación	posterior cerrado	con aireación	delante	posterior		delante	posterior	delante	posterior			

Armarios para redes/servidores TS IT con puerta transparente para climatización del rack

➔	5503.120	Rack TS IT	800	1200	800	24	■	–	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	14
➔	5504.120	Rack TS IT	800	1200	1000	24	■	–	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	14
➔	5505.120	Rack TS IT	800	1800	800	38	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	14
➔	5506.120	Rack TS IT	800	2000	600	42	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	14
➔	5507.120	Rack TS IT	800	2000	800	42	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	14
➔	5508.120	Rack TS IT	600	2000	1000	42	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	15
➔	5509.120	Rack TS IT	800	2000	1000	42	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	15
➔	5510.120	Rack TS IT	600	2000	1200	42	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	15

■ incluidos en la unidad de envase

²⁾ con bastidor móvil

¹⁾ con dorsal

³⁾ partido en vertical

Programa de productos DK-TS

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones mm				Puertas					Nivel de 19"		Techo para entrada de cables posterior	180°-Bisagras		Empuñadura para cierre individual		Laterales	CG 33, página	
		An.	Al.	Pr.	UA	Puerta transparente	cerrado	con aireación	cerrado	con aireación	delante	posterior		delante	posterior	delante	posterior			Zócalo
Armarios para redes/servidores DK-TS con puertas, sin aireación																				
7831.802	Armario p. servidores TS 8 para High Performance Cooling HPC	800	2000	1200	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	–	–	116
7831.803	Armario p. servidores TS 8 para High Performance Cooling HPC	800	2000	1200	42	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	–	■	116
7820.850	Armario para redes TS 8	800	2200	800	47	■	–	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7821.850	Armario para redes TS 8	800	2200	800	47	–	■	–	■	–	–	–	–	■	–	■	–	–	–	106
7830.270	Armario para redes TS 8, premontado	800	2200	800	47	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	–	103
Armarios para redes/servidores DK-TS con puertas, con aireación																				
7831.433	Armario para servidores TS 8	600	1200	1000	24	–	–	■	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	114
7830.130	Armario para redes TS 8, premontado	800	1200	1000	24	■	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	103
7831.438	Armario para servidores TS 8	600	2000	1000	42	–	–	■	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	114
7830.330	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	1000	42	■	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	103
7830.335	Armario para redes TS 8, premontado	800	2000	1000	42	■	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	103
7831.446	Armario para servidores TS 8	800	2000	1000	42	–	–	■	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	114
7831.481	Armario para servidores TS 8	600	2000	1200	42	–	–	■	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	114
7831.485	Armario para servidores TS 8	800	2000	1200	42	–	–	■	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	114
7831.442	Armario para servidores TS 8	600	2200	1000	47	–	–	■	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	114
7830.380	Armario para redes TS 8, premontado	800	2200	1000	47	■	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	103
Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.																				

En el CG 33 de Rittal encontrará más detalles sobre el equipamiento de los racks DK-TS.

Programa de productos TS IT

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones mm				Puertas					Nivel de 19"		Techo para entrada de cables lateral	180°- Bisagras		Empuñadura para cierre individual		Zócalo	Laterales	TS IT, pág.
		An.	Al.	Pr.	UA	Puerta transparente	delante cerrado	con aireación	posterior cerrado	con aireación	delante	posterior		delante	posterior	delante	posterior			

Armarios para redes/servidores TS IT con puerta transparente para climatización del rack

5511.120	Rack TS IT	800	2000	1200	42	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	15
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5512.120	Rack TS IT	800	2200	800	47	■	–	–	■ ³⁾	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	15
----------	------------	-----	------	-----	----	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Armarios para redes/servidores TS IT con puerta con aireación para climatización de salas

5504.110	Rack TS IT	800	1200	1000	24	–	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5508.110	Rack TS IT	600	2000	1000	42	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5509.110	Rack TS IT	800	2000	1000	42	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5510.110	Rack TS IT	600	2000	1200	42	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5511.110	Rack TS IT	800	2000	1200	42	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	16
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5513.110	Rack TS IT	600	2200	1000	47	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	17
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5514.110	Rack TS IT	800	2200	1000	47	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	17
----------	------------	-----	------	------	----	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5515.110	Rack TS IT	600	2200	1200	47	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	17
5516.110	Rack TS IT	800	2200	1200	47	–	–	■	–	■ ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	–	–	17

- El TS IT le ofrece de serie:
- Niveles de 19" con una capacidad de carga de 1500 kg ajustables sin herramientas
 - Marcaje continuado de las unidades de altura y rotulación en la profundidad
 - Puerta dorsal partida
 - Techo con una amplia entrada de cables lateral y opción para módulo ventilador
 - Tuercas enjauladas y tornillos
 - Juego para compensación de potencial

■ incluidos en la unidad de envase

- ¹⁾ con dorsal
²⁾ con bastidor móvil
³⁾ partido en vertical

Programa de accesorios DK-TS

Referencia DK/TS	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	CG 33, pág.
		An.	Al.	Pr.			
Laterales							
7824.188	Lateral, con cierre	–	1800	800	RAL 7035	2 pzas.	569
7824.206	Lateral, con cierre	–	2000	600	RAL 7035	2 pzas.	569
7824.208	Lateral, con cierre	–	2000	800	RAL 7035	2 pzas.	569
7824.200	Lateral, con cierre	–	2000	1000	RAL 7035	2 pzas.	569
7824.310	Lateral de montaje a presión, partido	–	2000	1200	RAL 7035	1 pza.	570
7824.228	Lateral, con cierre	–	2200	800	RAL 7035	2 pzas.	569
7824.220	Lateral, con cierre	–	2200	1000	RAL 7035	2 pzas.	569
7824.312	Lateral de montaje a presión, partido	–	2200	1200	RAL 7035	1 pza.	570
7824.128	Lateral, con cierre	–	1200	800	RAL 7035	2 pzas.	569
7824.120	Lateral, con cierre	–	1200	1000	RAL 7035	2 pzas.	569

Juego de chapas de suelo

Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.

7825.382	Chapa de entrada de cables, de varias piezas	800	–	800	Galvanizada	1 juego	563
----------	--	-----	---	-----	-------------	---------	-----

7825.364	Chapa de entrada de cables, de varias piezas	600	–	1000	Galvanizada	1 juego	563
----------	--	-----	---	------	-------------	---------	-----

7825.384	Chapa de entrada de cables, de varias piezas	800	–	1000	Galvanizada	1 juego	563
----------	--	-----	---	------	-------------	---------	-----

7825.365	Chapa de entrada de cables, de varias piezas	600	–	1200	Galvanizada	1 juego	563
----------	--	-----	---	------	-------------	---------	-----

7825.385	Chapa de entrada de cables, de varias piezas	800	–	1200	Galvanizada	1 juego	563
----------	--	-----	---	------	-------------	---------	-----

Módulos para el suelo

7825.660	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	600	–	600	Galvanizada	1 pza.	563
7825.680	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	600	–	800	Galvanizada	1 pza.	563
7825.610	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	600	–	1000	Galvanizada	1 pza.	563
7825.860	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	800	–	600	Galvanizada	1 pza.	563
7825.880	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	800	–	800	Galvanizada	1 pza.	563
7825.810	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	800	–	1000	Galvanizada	1 pza.	563
7825.612	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	600	–	1200	Galvanizada	1 pza.	563
7825.812	Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables	800	–	1200	Galvanizada	1 pza.	563
7825.342	Bastidor de suelo, partido	600	–	1000	RAL 7035	1 juego	559

Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.

Carriles deslizantes

7063.000	Guías deslizantes para guías perfil	–	–	152	Galvanizada	2 pzas.	750
7492.300	Guías deslizantes, carga pesada, 80 kg, para guías perfil con forma de U	–	–	300	Galvanizada	2 pzas.	750
7492.400	Guías deslizantes, carga pesada, 80 kg, para guías perfil con forma de U	–	–	400	Galvanizada	2 pzas.	750
7492.500	Guías deslizantes, carga pesada, 80 kg, para guías perfil con forma de U	–	–	500	Galvanizada	2 pzas.	750
7492.060	Guías deslizantes, carga pesada, 80 kg, para guías perfil con forma de U	–	–	600	Galvanizada	2 pzas.	750
7492.070	Guías deslizantes, carga pesada, 80 kg, para guías perfil con forma de U	–	–	700	Galvanizada	2 pzas.	750
7063.882	Guía deslizante, variable en profundidad, 1 UA, 80 kg	–	–	400 – 600	Galvanizada	2 pzas.	749
7063.883	Guía deslizante, variable en profundidad, 1 UA, 80 kg	–	–	600 – 900	Galvanizada	2 pzas.	749
7063.884	Guía deslizante, variable en profundidad, 1 UA, 150 kg	–	–	600 – 900	Galvanizada	2 pzas.	749
7063.740	Guías deslizantes, para cargas pesadas, 100 kg	–	–	740	Galvanizada	2 pzas.	750

Programa de accesorios TS IT

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	TS IT, pág.
		An.	Al.	Pr.			
Laterales							
5501.000	Lateral, partido, con cierre	–	1800	800	RAL 7035	1 pza.	28
5501.010	Lateral, partido, con cierre	–	2000	600	RAL 7035	1 pza.	28
5501.020	Lateral, partido, con cierre	–	2000	800	RAL 7035	1 pza.	28
5501.030	Lateral, partido, con cierre	–	2000	1000	RAL 7035	1 pza.	28
5501.040	Lateral, partido, con cierre	–	2000	1200	RAL 7035	1 pza.	28
5501.050	Lateral, partido, con cierre	–	2200	800	RAL 7035	1 pza.	28
5501.060	Lateral, partido, con cierre	–	2200	1000	RAL 7035	1 pza.	28
5501.070	Lateral, partido, con cierre	–	2200	1200	RAL 7035	1 pza.	28
7824.128	Lateral, con cierre	–	1200	800	RAL 7035	2 pzas.	28
7824.120	Lateral, con cierre	–	1200	1000	RAL 7035	2 pzas.	28

Juego de chapas de suelo

5501.300	Alojamiento suelo	–	–	600	RAL 7035	2 pzas.	23
5502.510	Entrada de cables, cerrada	800	–	600	Galvanizada	1 juego	24
5501.310	Alojamiento suelo	–	–	800	RAL 7035	2 pzas.	23
5502.530	Entrada de cables, cerrada	800	–	800	Galvanizada	1 juego	25
5501.320	Alojamiento suelo	–	–	1000	RAL 7035	2 pzas.	23
5502.540	Entrada de cables, cerrada	600	–	1000	Galvanizada	1 juego	26
5501.320	Alojamiento suelo	–	–	1000	RAL 7035	2 pzas.	23
5502.550	Entrada de cables, cerrada	800	–	1000	Galvanizada	1 juego	26
5501.350	Alojamiento suelo	–	–	1200	RAL 7035	2 pzas.	23
5502.560	Entrada de cables, cerrada	600	–	1200	Galvanizada	1 juego	27
5501.350	Alojamiento suelo	–	–	1200	RAL 7035	2 pzas.	23
5502.570	Entrada de cables, cerrada	800	–	1200	Galvanizada	1 juego	27

Módulos para el suelo

En el catálogo TS IT, a partir de la página 24, encontrará otras posibilidades de configuración individualizada con módulos para la aireación o la entrada de cables.
Para el montaje de entradas de cable se precisa siempre el alojamiento suelo.

5501.320	Alojamiento suelo	–	–	1000	RAL 7035	2 pzas.	23
5001.239	Chapa deslizante	600	–	150	Galvanizada	1 pza.	24
5001.240	Chapa deslizante	800	–	150	Galvanizada	1 pza.	24

Carriles deslizantes

5501.400	Guías deslizantes, montaje fijo, 30 kg	–	–	150	Galvanizada	2 pzas.	33
5501.410	Guías deslizantes, montaje fijo, 80 kg	–	–	345	Galvanizada	2 pzas.	33
5501.420	Guías deslizantes, montaje fijo, 80 kg	–	–	445	Galvanizada	2 pzas.	33
5501.430	Guías deslizantes, montaje fijo, 80 kg	–	–	545	Galvanizada	2 pzas.	33
5501.440	Guías deslizantes, montaje fijo, 80 kg	–	–	645	Galvanizada	2 pzas.	33
5501.450	Guías deslizantes, montaje fijo, 80 kg	–	–	745	Galvanizada	2 pzas.	33
5501.460	Guías deslizantes, variables en profundidad, 482,6 mm (19”), 80 kg	–	–	400 – 600	Galvanizada	2 pzas.	33
5501.480	Guías deslizantes, variables en profundidad, 482,6 mm (19”), 150 kg	–	–	600 – 900	Galvanizada	2 pzas.	33

Programa de accesorios DK-TS

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	CG 33, pág.
		An.	Al.	Pr.			
Bandejas para aparatos							
7119.140	Bandeja para aparatos 1 UA, montaje fijo, 10 kg	–	–	140	RAL 7035	1 pza.	674
7119.250	Bandeja para aparatos 2 UA, montaje fijo, 25 kg	–	–	250	RAL 7035	1 pza.	675
7119.400	Bandeja para aparatos 2 UA, montaje fijo, 25 kg	–	–	400	RAL 7035	1 pza.	675
7147.035	Piezas laterales 3 UA para montaje fijo, 30 kg	–	–	400	RAL 7035	2 pzas.	677
7000.620	Bandeja para aparatos, montaje fijo, 30 kg	511	–	413	RAL 7035	1 pza.	671
7148.035	Bandeja para aparatos 2 UA, 25 kg	390	–	300	RAL 7035	1 pza.	673
7143.035	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	300	RAL 7035	1 pza.	670
7144.035	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	400	RAL 7035	1 pza.	670
7145.035	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	500	RAL 7035	1 pza.	670
7145.005	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	500	RAL 9005	1 pza.	670
7063.858	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 50 kg	–	–	390 – 590	Galvanizada	1 juego	676
7063.710	Bandeja para aparatos 1/2 UA, variable en profundidad, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 7035	1 pza.	673
3861.580	Bandeja para aparatos 1 UA, variable en profundidad, 50 kg	–	–	488 – 750	RAL 7035	1 pza.	673
7145.635	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	600	RAL 7035	1 pza.	670
7145.605	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	600	RAL 9005	1 pza.	670
7145.735	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	700	RAL 7035	1 pza.	670
7145.705	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	700	RAL 9005	1 pza.	670
7063.860	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 50 kg	–	–	590 – 790	Galvanizada	1 juego	676
7828.950	Bandeja para aparatos, carga pesada, 75 kg, montaje fijo, para guías perfil con forma de U	452,5	–	478	Galvanizada	1 pza.	671
7145.535	Bandeja para aparatos, carga pesada, 100 kg, montaje fijo, para guías perfil con forma de U	453	–	470	RAL 7035	1 pza.	671
7828.951	Bandeja para aparatos, carga pesada, 75 kg, montaje fijo, para guías perfil con forma de L	507,5	–	480	Galvanizada	1 pza.	672
7063.895	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	500	RAL 7035	1 pza.	672
7063.835	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	500	RAL 9005	1 pza.	672
7063.892	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 100 kg	–	–	490 – 710	Galvanizada	1 juego	676
7828.960	Bandeja para aparatos, carga pesada, 75 kg, montaje fijo, para guías perfil con forma de U	452,5	–	578	Galvanizada	1 pza.	671
7828.970	Bandeja para aparatos, carga pesada, 75 kg, montaje fijo, para guías perfil con forma de U	452,5	–	678	Galvanizada	1 pza.	671
7828.961	Bandeja para aparatos, carga pesada, 75 kg, montaje fijo, para guías perfil con forma de L	507,5	–	580	Galvanizada	1 pza.	672
7828.971	Bandeja para aparatos, carga pesada, 75 kg, montaje fijo, para guías perfil con forma de L	507,5	–	680	Galvanizada	1 pza.	672
7063.897	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	700	RAL 7035	1 pza.	672
7063.837	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	700	RAL 9005	1 pza.	672
7063.890	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 100 kg	–	–	706 – 1006	Galvanizada	1 juego	676
7000.625	Bandeja para aparatos, juego completo, extraíble, 50 kg	–	–	395 – 645	RAL 7035	1 juego	674
7144.035	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	400	RAL 7035	1 pza.	670
7061.000	Guías telescópicas para bandejas para aparatos, para extracción completa, 50 kg	–	–	400	Galvanizada	2 pzas.	677
7145.035	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	500	RAL 7035	1 pza.	670
7145.005	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	500	RAL 9005	1 pza.	670
7081.000	Guías telescópicas para bandejas para aparatos, para extracción completa, 50 kg	–	–	500	Galvanizada	2 pzas.	677
7063.858	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 50 kg	–	–	390 – 590	Galvanizada	1 juego	676
7063.725	Bandeja para aparatos 1/2 UA, variable en profundidad, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 pza.	673
7063.720	Bandeja para aparatos 1/2 UA, variable en profundidad, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 7035	1 pza.	673
7145.635	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	600	RAL 7035	1 pza.	670
7145.605	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	600	RAL 9005	1 pza.	670
7161.000	Guías telescópicas para bandejas para aparatos, para extracción completa, 50 kg	–	–	600	Galvanizada	2 pzas.	677
7145.735	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	700	RAL 7035	1 pza.	670
7145.705	Bandeja para aparatos, montaje de 19", 50 kg	409	–	700	RAL 9005	1 pza.	670
7161.700	Guías telescópicas para bandejas para aparatos, para extracción completa, 50 kg	–	–	700	Galvanizada	2 pzas.	677
7063.860	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 50 kg	–	–	590 – 790	Galvanizada	1 juego	676
7063.895	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	500	RAL 7035	1 pza.	672
7063.835	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	500	RAL 9005	1 pza.	672
7065.000	Guías telescópicas para bandejas para aparatos, para extracción completa, 100 kg	–	–	500	Galvanizada	2 pzas.	677
7063.892	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 100 kg	–	–	490 – 710	Galvanizada	1 juego	676
7063.897	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	700	RAL 7035	1 pza.	672
7063.837	Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, montaje de 19", 100 kg	409	–	700	RAL 9005	1 pza.	672
7066.700	Guías telescópicas para bandejas para aparatos, para extracción completa, 100 kg	–	–	700	Galvanizada	2 pzas.	677
7063.890	Juego de montaje, variable en profundidad, para bandejas para aparatos en pulgadas, 100 kg	–	–	706 – 1006	Galvanizada	1 juego	676

Programa de accesorios TS IT

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	TS IT, pág.
		An.	Al.	Pr.			
Bandejas para aparatos							
5501.615	Bandeja para aparatos 2 UA, montaje fijo, 25 kg	–	–	250	RAL 9005	1 juego	32
5501.625	Bandeja para aparatos 2 UA, montaje fijo, 25 kg	–	–	400	RAL 9005	1 juego	32
5501.655	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, montaje fijo, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 juego	32
5501.665	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, montaje fijo, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 juego	32
5501.695	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, montaje fijo, 100 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 juego	32
5501.705	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, montaje fijo, 100 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 juego	32
5501.675	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, extraíble, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 juego	32
5501.685	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, extraíble, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 juego	32
5501.715	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, extraíble, 100 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 juego	32
5501.725	Bandeja para aparatos, variable en profundidad, extraíble, 100 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 juego	32

Programa de accesorios DK-TS

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	CG 33, pág.
		An.	Al.	Pr.			
Chapas de conducción del aire, pantalla							
7151.206	Chapas de conducción del aire para TS	600	2000	–	RAL 7035	2 pzas.	755
7151.208	Chapas de conducción del aire para TS	800	2000	–	RAL 7035	2 pzas.	755
7827.534	Pantalla, con bisagras, abovedada	800	2000	–	–	2 pzas.	755
7827.520	Pantalla, con bisagras, recta	800	2000	–	–	2 pzas.	755
Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.							
7827.536	Pantalla, con bisagras, abovedada	800	2200	–	–	2 pzas.	755
7827.522	Pantalla, con bisagras, recta	800	2200	–	–	2 pzas.	–
Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.							

Gestión del cableado y cajones

7827.320	Canal para cables HD para TS/TE	95	42 UA	235	RAL 7035	1 pza.	728
Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.							
7827.310	Canal para cables HD para TS/TE	95	24 UA	235	RAL 7035	1 pza.	728
7858.200	Placa guía de cables, vertical para TS	–	–	–	Galvanizada	1 pza.	726
7257.200	Panel de alineación, 482,6 mm (19") con 5 estribos metálicos	–	1 UA	–	RAL 7035	1 pza.	729
7159.035	Panel de alineación, 482,6 mm (19") con 5 estribos de plástico	–	1 UA	–	RAL 7035	1 pza.	729
7257.035	Panel de alineación, 482,6 mm (19") con 5 estribos metálicos	–	1 UA	–	RAL 7035	1 pza.	729
7255.035	Panel de alineación, 482,6 mm (19") con 5 estribos de plástico	–	1 UA	–	RAL 7035	1 pza.	729
7257.100	Panel de alineación, 482,6 mm (19") con 5 estribos metálicos	–	2 UA	–	RAL 7035	1 pza.	729
7257.050	Panel de alineación con eslabones, 482,6 mm (19")	–	1 UA	–	RAL 7035	1 pza.	730
7257.150	Panel de alineación con eslabones, 482,6 mm (19")	–	2 UA	–	RAL 7035	1 pza.	730
7158.035	Panel de alineación 2 UA, 482,6 mm (19") con cubierta y paso	–	2 UA	–	RAL 7035	1 pza.	730
7149.135	Panel con canal para cables, 482,6 mm (19")	–	1 UA	–	RAL 7035	1 pza.	730
7140.535	Panel para paso de cables, 482,6 mm (19")	–	1 UA	–	RAL 7035	1 pza.	732
7150.535	Panel para paso de cables, 482,6 mm (19")	–	2 UA	–	RAL 7035	1 pza.	732
7064.100	Gestor del cableado, juego básico	–	–	–	RAL 7035	8 pzas.	723
7064.110	Gestor del cableado, juego Maxi	–	–	–	RAL 7035	20 pzas.	723
7282.135	Cajón de 2 UA, para nivel de fijación de 482,6 mm (19")	–	2 UA	250	RAL 7035	1 pza.	753
7282.035	Cajón de 2 UA, para nivel de fijación de 482,6 mm (19")	–	2 UA	427	RAL 7035	1 pza.	753
7283.035	Cajón de 3 UA, para nivel de fijación de 482,6 mm (19")	–	3 UA	427	RAL 7035	1 pza.	753
7218.035	Estribo de alineación, de plástico	70	44	–	RAL 7035	10 pzas.	723
7228.035	Estribo de alineación, de plástico	95	50	–	RAL 7035	10 pzas.	723
7219.035	Estribo de alineación, de plástico	105	70	–	RAL 7035	10 pzas.	723
7111.252	Estribo de distribución para piezas planas	–	–	–	Galvanizada	4 pzas.	728
7111.250	Estribo de distribución, horizontal para guías perfil y marco de montaje	–	–	–	Galvanizada	4 pzas.	728
Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.							

Técnica de equipamiento de 19"

7827.080	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	15 UA/800	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.100	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	20 UA/1000	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.120	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	24 UA/1200	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.140	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	29 UA/1400	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.160	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	33 UA/1600	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.180	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	38 UA/1800	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.200	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	42 UA/2000	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.220	Guías perfil, 482,6 mm (19") para TS, con forma de U	–	47 UA/2200	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7856.710	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	600	11 UA/600	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.713	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	600	24 UA/1200	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.716	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	600	38 UA/1800	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.719	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	600	42 UA/2000	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.722	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	600	47 UA/2200	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.725	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	800	24 UA/1200	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.728	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	800	38 UA/1800	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.731	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	800	42 UA/2000	–	Galvanizada	1 pza.	740
7856.734	Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS	800	47 UA/2200	–	Galvanizada	1 pza.	740

Programa de accesorios TS IT

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	TS IT, pág.
		An.	Al.	Pr.			
Chapas de conducción del aire, pantalla							
5501.805	Chapa de conducción del aire	600	2000	–	RAL 9005	1 juego	30
5501.815	Chapa de conducción del aire	800	2000	–	RAL 9005	1 juego	30
5501.825	Chapa de conducción del aire	600	2200	–	RAL 9005	1 juego	30
5501.835	Chapa de conducción del aire	800	2200	–	RAL 9005	1 juego	30
5501.895	Cubierta, magnética	–	–	–	negro	1 pza.	30

Gestión del cableado y cajones

5502.105	Canal para cables	–	2000	–	RAL 9005	1 pza.	35
5502.145	Canal para cables	–	2200	–	RAL 9005	1 pza.	35
Sin artículo de sustitución.							
5502.120	Placa guía de cables	–	2000 – 2200	–	RAL 9005	1 pza.	38
5502.205	Panel de alineación, 482,6 mm (19”) con 5 estribos metálicos	–	1 UA	–	RAL 9005	1 pza.	36
7257.005	Panel de alineación, 482,6 mm (19”) con 5 estribos metálicos	–	1 UA	–	RAL 9005	1 pza.	36
7257.105	Panel de alineación, 482,6 mm (19”) con 5 estribos metálicos	–	2 UA	–	RAL 9005	1 pza.	36
5502.225	Panel de alineación con eslabones, 482,6 mm (19”)	–	1 UA	–	RAL 9005	1 pza.	36
5502.235	Panel de alineación 2 UA, 482,6 mm (19”) con cubierta y paso	–	2 UA	–	RAL 9005	1 pza.	37
5502.245	Panel con canal para cables, 482,6 mm (19”)	–	1 UA	–	RAL 9005	1 pza.	37
5502.255	Panel para paso de cables, 482,6 mm (19”)	–	1 UA	–	RAL 9005	1 pza.	37
5502.265	Panel para paso de cables, 482,6 mm (19”)	–	2 UA	–	RAL 9005	1 pza.	37
5502.405	Gestor del cableado	–	–	–	RAL 9005	20 pzas.	34
5502.305	Cajón de 2 UA, para nivel de fijación de 482,6 mm (19”)	–	2 UA	–	RAL 9005	1 pza.	42
5502.325	Cajón de 3 UA, para nivel de fijación de 482,6 mm (19”)	–	3 UA	–	RAL 9005	1 pza.	42
7112.000	Estribo guía de cables, metálico	85	125	–	Galvanizada	10 pzas.	34
7111.000	Estribo guía de cables, metálico	65	125	–	Galvanizada	10 pzas.	34
7111.900	Estribo guía de cables, metálico	43	85	–	Galvanizada	10 pzas.	34
7111.222	Eslabones, fijación para aplicación universal	–	4 UA	–	RAL 9005	4 pzas.	35
5502.115	Estribo de gestión del cableado 6 UA	–	6 UA	–	RAL 9005	14 pzas.	36
5502.155	Soporte brida de velcro	–	–	–	negro	10 pzas.	41

Técnica de equipamiento de 19”

El nuevo rack TS IT incluye en la unidad de entrega estándar dos niveles de 482,6 mm (19”). Así también es posible realizar medidas de montaje alternativas (21”, 23”, 24”) independientemente de la anchura del armario. Para el montaje de 19” en combinación con placas de montaje o equipamiento parcial continua a disposición la guía perfil de 19” en forma de L (CG 33, pág. 739). Para anchura de armario de 800 mm con el juego de montaje DK 7827.480 (CG 33, pág. 746). Para anchura de armario de 600 mm con chasis de sistema (nivel interior) como juego de montaje (CG 33, pág. 745).

Programa de accesorios DK-TS

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	CG 33, pág.
		An.	Al.	Pr.			

Técnica de equipamiento de 19"

7831.611	Guías perfil, métricas para TS	–	600/17 SU	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7831.621	Guías perfil, métricas para TS	–	1000/37 SU	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7794.420	Guías perfil, métricas para TS	–	1200/43 SU	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7794.740	Guías perfil, métricas para TS	–	1600/59 SU	–	Galvanizada	2 pzas.	739
7827.490	Ángulo de montaje TS para guías perfil en TS, 482,6 mm (19"), lateral	–	–	800	Galvanizada	2 pzas.	746
7827.550	Juego de montaje TS, variable en anchura, en pulgadas/métrico en TS	–	–	800	Galvanizada	1 juego	746
7827.560	Juego de montaje TS, variable en anchura, en pulgadas/métrico en TS	–	–	1000	Galvanizada	1 juego	746
7827.570	Juego de montaje TS, variable en anchura, en pulgadas/métrico en TS	–	–	1200	Galvanizada	1 juego	746
7827.600	Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, 482,6 mm (19")	800	–	600	Galvanizada	4 pzas.	746
7827.800	Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, 482,6 mm (19")	800	–	800	Galvanizada	4 pzas.	746
7827.000	Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, 482,6 mm (19")	800	–	1000	Galvanizada	4 pzas.	746
7827.823	Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, 482,6 mm (19")	800	–	800	Galvanizada	4 pzas.	747
7827.023	Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, 482,6 mm (19")	800	–	1000	Galvanizada	4 pzas.	747
7827.824	Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, 482,6 mm (19")	800	–	800	Galvanizada	4 pzas.	747
7827.024	Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, 482,6 mm (19")	800	–	1000	Galvanizada	4 pzas.	747
7827.554	Marco de montaje 54 UA	800	2000	–	Galvanizada	1 juego	747

Puertas y accesorios

8610.680	Puerta transparente, 1 pieza, con esquema de cierre 180°	600	1800	–	–	1 pza.	584
8610.880	Puerta transparente, 1 pieza, con esquema de cierre 180°	800	1800	–	–	1 pza.	584
8610.600	Puerta transparente, 1 pieza, con esquema de cierre 180°	600	2000	–	–	1 pza.	584
8610.800	Puerta transparente, 1 pieza, con esquema de cierre 180°	800	2000	–	–	1 pza.	584
8610.620	Puerta transparente, 1 pieza, con esquema de cierre 180°	600	2200	–	–	1 pza.	584
8610.820	Puerta transparente, 1 pieza, con esquema de cierre 180°	800	2200	–	–	1 pza.	584
7824.205	Puerta de chapa de acero, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	600	2000	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.127	Puerta de chapa de acero, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	800	1200	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.207	Puerta de chapa de acero, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	800	2000	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.225	Puerta de chapa de acero, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	600	2200	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.227	Puerta de chapa de acero, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	800	2200	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.183	Puerta de chapa de acero, con aireación, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	600	1800	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.203	Puerta de chapa de acero, con aireación, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	600	2000	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.204	Puerta de chapa de acero, con aireación, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	800	2000	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.223	Puerta de chapa de acero, con aireación, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	600	2200	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.224	Puerta de chapa de acero, con aireación, 1 pieza, con empuñadura giratoria y bisagras de 180°	800	2200	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.201	Puerta transparente, con aireación, 1 pieza, con empuñadura Confort y bisagras de 180°	600	2000	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.202	Puerta transparente, con aireación, 1 pieza, con empuñadura Confort y bisagras de 180°	800	2000	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.222	Puerta transparente, con aireación, 1 pieza, con empuñadura Confort y bisagras de 180°	800	2200	–	RAL 7035	1 pza.	585
7824.360	Puerta de chapa de acero, con aireación, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	600	2000	–	–	1 pza.	586
7824.362	Puerta de chapa de acero, con aireación, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	600	2200	–	–	1 pza.	586
7824.382	Puerta de chapa de acero, con aireación, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	800	2200	–	–	1 pza.	586
7816.360	Puerta de chapa de acero, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	600	2000	–	–	1 pza.	586
7816.362	Puerta de chapa de acero, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	600	2200	–	–	1 pza.	586
7824.380	Puerta de chapa de acero, con aireación, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	800	2000	–	–	1 pza.	586
7816.380	Puerta de chapa de acero, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	800	2000	–	–	1 pza.	586
7816.382	Puerta de chapa de acero, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 130°	800	2200	–	–	1 pza.	586
7824.280	Puerta de chapa de acero, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 180°	800	2000	–	–	1 pza.	586
7824.282	Puerta de chapa de acero, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 180°	800	2200	–	–	1 pza.	586
7824.490	Puerta de cristal, 2 piezas, con empuñadura Confort y bisagras de 180°	800	2000	–	–	1 pza.	586

Programa de accesorios TS IT

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	Página
		An.	Al.	Pr.			

Técnica de equipamiento de 19"

El nuevo rack TS IT incluye en la unidad de entrega estándar dos niveles de 482,6 mm (19"). Así también es posible realizar medidas de montaje alternativas (21", 23", 24") independientemente de la anchura del armario. Para el montaje de 19" en combinación con placas de montaje o equipamiento parcial continua a disposición la guía perfil de 19" en forma de L (CG 33, pág. 739). Para anchura de armario de 800 mm con el juego de montaje DK 7827.480 (CG 33, pág. 746). Para anchura de armario de 600 mm con chasis de sistema (nivel interior) como juego de montaje (CG 33, pág. 745).

Puertas y accesorios

El nuevo rack TS IT incluye en la unidad de envase estándar una puerta frontal de una pieza y a partir de los 1800 mm de altura una puerta dorsal partida. Están disponibles de fábrica dos variantes de ejecución (puerta transparente o puertas con aireación) según las necesidades de climatización. Si a pesar de ello tuviera otras necesidades puede ponerse en contacto con su persona de contacto en Rittal.

Programa de accesorios DK-TS

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	CG 33, pág.
		An.	Al.	Pr.			

Chapas de techo/Ventilador de techo

7968.035	Chapa con ventiladores para TS	600	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 pza.	403
7986.035	Chapa con ventiladores para TS	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	403
7826.360	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo con escotadura	600	–	1000	RAL 7035	1 pza.	405
7826.486	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo con escotadura	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	405
7885.000	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, módulo de ventilación	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	405
2102.190	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo cerrada	600	–	1000	RAL 7035	1 pza.	405
7885.100	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo cerrada	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	405
2102.410	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo con aireación	600	–	1000	RAL 7035	1 pza.	405
7885.200	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo con aireación	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	405
7988.035	Chapa con ventiladores para TS	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 pza.	403
7858.488	Chapa con ventiladores c.c. con regulación de revoluciones FCS	800	–	800/900/1000	RAL 7035	1 pza.	406
7826.488	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo con escotadura	800	–	800	RAL 7035	1 pza.	405
7826.480	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo con escotadura	800	–	1000	RAL 7035	1 pza.	405
7886.000	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, módulo de ventilación	800	–	1000	RAL 7035	1 pza.	405
7886.100	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo cerrada	800	–	800	RAL 7035	1 pza.	405
7886.200	Techo con ventiladores, modular, de dos piezas, chapa de techo con aireación	800	–	800	RAL 7035	1 pza.	405
7526.807	Chapa de techo, de varias piezas, para entrada de cables lateral	800	–	1000	RAL 7035	1 pza.	624
7526.827	Chapa de techo, de varias piezas, para entrada de cables lateral	800	–	1200	RAL 7035	1 pza.	624
7826.588	Chapa de techo para entrada de cables por los cuatro lados	800	–	800	RAL 7035	1 pza.	625
7826.760	Chapa de techo, con aireación, de una pieza, sin entrada de cables	600	–	1000	RAL 7035	1 pza.	625
7826.786	Chapa de techo, con aireación, de una pieza, sin entrada de cables	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	625
7826.788	Chapa de techo, con aireación, de una pieza, sin entrada de cables	800	–	800	RAL 7035	1 pza.	625
7826.780	Chapa de techo, con aireación, de una pieza, sin entrada de cables	800	–	1000	RAL 7035	1 pza.	625
7826.869	Chapa de techo, con aireación, de dos piezas, con entrada de cables	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	625
7826.889	Chapa de techo, con aireación, de dos piezas, con entrada de cables	800	–	800	RAL 7035	1 pza.	625
7826.809	Chapa de techo, con aireación, de dos piezas, con entrada de cables	800	–	1000	RAL 7035	1 pza.	625
7826.866	Chapa de techo, con aireación, con perforaciones de aireación, con entrada de cables	800	–	600	RAL 7035	1 pza.	625
7826.886	Chapa de techo, con aireación, con perforaciones de aireación, con entrada de cables	800	–	800	RAL 7035	1 pza.	625
7826.806	Chapa de techo, con aireación, con perforaciones de aireación, con entrada de cables	800	–	1000	RAL 7035	1 pza.	625

Fijación PSM

7856.011	Juego de fijación para PSM para montaje fijo	–	–	–	–	1 juego	386
7856.022	Juego de fijación para PSM para montaje fijo, con guía de cables	–	–	–	–	1 juego	386
7856.023	Juego de fijación para PSM, móvil, con guía de cables	–	–	–	–	1 juego	386

Novedades

Nuevo en el programa de productos TS IT. No existe un artículo anterior.
--

Programa de accesorios TS IT

Referencia DK	Ejecución	Dimensiones en mm			Color	UE	TS IT, pág.
		An.	Al.	Pr.			

Chapas de techo/Ventilador de techo

5502.010	Chapa con ventiladores para máx. 3 ventiladores Cada TS IT puede alojar un módulo ventilador TS IT.	600/800	–	600/1000/1200	RAL 7035	1 pza.	30
----------	--	---------	---	---------------	----------	--------	----

5502.020	Chapa con ventiladores para máx. 6 ventiladores Cada TS IT puede alojar un módulo ventilador TS IT.	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 pza.	30
----------	--	-----	---	---------------	----------	--------	----

El nuevo TS IT ofrece de serie una gran superficie para la entrada de cables.
Opcionalmente puede equiparse con el módulo ventilador TS IT.
También es posible una aireación pasiva elevando sencillamente la chapa (piezas de distanciamiento en la unidad de envase).

Fijación PSM

7856.029	Juego de fijación PSM	–	–	–	Galvanizada	1 juego	51
----------	-----------------------	---	---	---	-------------	---------	----

Para el montaje de una guía PSM de 2000 mm de altura en un rack de 2200 mm de altura rogamos continúe utilizando DK 7856.023.

Novedades

5501.200	Marco tubular para puerta dorsal, partida en vertical, ciega	600	2000	–	Galvanizada	1 juego	28
5501.210	Marco tubular para puerta dorsal, partida en vertical, ciega	800	2000	–	Galvanizada	1 juego	28

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Armarios de distribución
- Distribución de corriente
- Climatización
- Infraestructuras IT
- Software y servicios

RITTAL Disprel S.A.
Mas Baiona, 40 · Polígono Industrial Can Roqueta
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 937 001 300 · Fax: 937 001 301
e-mail: info@rittal.es · www.rittal.es

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

