

Conversiehulp – VX-Sokkelsysteem roestvaststaal

VX Sokkelplint zijkant RVS Hoogte 100 mm – OUD		VX Sokkelplint zijkant RVS Hoogte 100 mm – NIEUW	
Model Nr. oud	Diepte mm	Model Nr. nieuw	Diepte mm
8620.070	400	8660.070	400
8620.071	500	8660.071	500
8620.072	600	8660.072	600

VX Sokkelplint zijkant RVS Hoogte 200 mm – OUD		VX Sokkelplint zijkant RVS Hoogte 200 mm – NIEUW	
Model Nr. oud	Diepte mm	Model Nr. nieuw	Diepte mm
8620.080	400	8660.080	400
8620.081	500	8660.081	500
8620.082	600	8660.082	600

VX Sokkelhoekstukken met voor- en achterplint RVS Hoogte 100 mm – OUD		VX Sokkelhoekstukken met voor- en achterplint RVS Hoogte 100 mm – NIEUW	
Model Nr. oud	Breedte mm	Model Nr. nieuw	Breedte mm
8620.050	600	8660.050	600
8620.051	800	8660.051	800
8620.052	1000	8660.052	1000
8620.053	1200	8660.053	1200

VX Sokkelhoekstukken met voor- en achterplint RVS Hoogte 200 mm – OUD		VX Sokkelhoekstukken met voor- en achterplint RVS Hoogte 200 mm – NIEUW	
Model Nr. oud	Breedte mm	Model Nr. nieuw	Breedte mm
8620.060	600	8660.060	600
8620.061	800	8660.061	800
8620.062	1000	8660.062	1000
8620.063	1200	8660.063	1200

Accessoires - OUD		Accessoires - NIEUW	
Model Nr. oud	OUD	Model Nr. nieuw	NIEUW
8100.771	VX sokkeladapter, roestvaststaal	8660.711	VX sokkeladapter, roestvaststaal