

Conversiehulp – AX-sokkelsysteem

AX-sokkelhoekstukken met plinten, voor en achter, hoogte 100 mm		AX-sokkelplinten, voor en achter, hoogte 100 mm	
Artikelnr. OUD	Voor breedte mm	Artikelnr. NIEUW	Voor breedte mm
2820.061	600	2830.061	600
2820.081	800	2830.081	800
2820.101	1000	2830.101	1000
2820.121	1200	2830.121	1200

AX-sokkelhoekstukken met plinten, voor en achter, hoogte 200 mm		AX-sokkelplinten, voor en achter, hoogte 200 mm	
Artikelnr. OUD	Voor breedte mm	Artikelnr. NIEUW	Voor breedte mm
2820.062	600	2830.062	600
2820.082	800	2830.082	800
2820.102	1000	2830.102	1000
2820.122	1200	2830.122	1200

AX-sokkelplinten, zijkant, hoogte 100 mm		AX-sokkelplint zijkant (geïntegreerde hoekstukken) hoogte 100 mm	
Artikelnr. OUD	Voor diepte mm	Artikelnr. NIEUW	Voor diepte mm
2820.310	300	2830.310	300
2820.410	400	2830.410	400

AX-sokkelplinten, zijkant, hoogte 200 mm		AX-sokkelplint zijkant (geïntegreerde hoekstukken) hoogte 200 mm	
Artikelnr. OUD	Voor diepte mm	Artikelnr. NIEUW	Voor diepte mm
2820.320	300	2830.320	300
2820.420	400	2830.420	400