

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

De nieuwe AX en KX.

Compacte kasten en wandkasten in
roestvaststaal



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Conversiehulp – AX/KX, roestvaststaal

Artikelnr.	Omschrijving	B x H x D mm	Artikelnr. NIEUW	NIEUWE omschrijving	B x H x D mm
1521.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	150 x 150 x 80	1560.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	150 x 150 x 80
1522.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 150 x 80	1561.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 150 x 80
1523.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	200 x 200 x 80	1562.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	200 x 200 x 80
1524.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 200 x 80	1563.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 200 x 80
1527.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	150 x 150 x 120	1564.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	150 x 150 x 120
1528.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	200 x 200 x 120	1565.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	200 x 200 x 120
1529.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 200 x 120	1566.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 200 x 120
1526.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 300 x 120	1567.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	300 x 300 x 120
1520.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	400 x 200 x 120	1568.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	400 x 200 x 120
1530.010	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	400 x 300 x 120	1569.000	Klemmenkast KL, roestvaststaal 1.4301	400 x 300 x 120
1583.010	Busbehuizing BG, roestvaststaal 1.4301	200 x 300 x 80	1584.000 ¹⁾	E-Box KX, roestvaststaal 1.4301	200 x 300 x 120
1558.010	Busbehuizing BG, roestvaststaal 1.4301	400 x 200 x 123	1585.000	Busbehuizing KX, roestvaststaal	400 x 200 x 120
1559.010	Busbehuizing BG, roestvaststaal 1.4301	600 x 200 x 123	1586.000	Busbehuizing KX, roestvaststaal	600 x 200 x 120
1584.010	Busbehuizing BG, roestvaststaal 1.4301	300 x 300 x 80	1585.000 ¹⁾	Busbehuizing KX, roestvaststaal	400 x 200 x 120
1585.010	Busbehuizing BG, roestvaststaal 1.4301	400 x 400 x 80	1586.000 ¹⁾	Busbehuizing KX, roestvaststaal	600 x 200 x 120
1001.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	200 x 300 x 120	1584.000 ²⁾	E-Box KX, roestvaststaal 1.4301	200 x 300 x 120
1002.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	200 x 300 x 155	1587.000 ²⁾	E-Box KX, roestvaststaal 1.4301	200 x 300 x 155
1004.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	380 x 300 x 155	1588.000 ²⁾	E-Box KX, roestvaststaal 1.4301	380 x 300 x 155
1002.500	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	200 x 300 x 155	1301.000 ²⁾	E-Box KX, roestvaststaal 1.4301	200 x 300 x 155
1003.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	300 x 300 x 210	1003.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	300 x 300 x 210
1005.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	300 x 380 x 210	1005.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	300 x 380 x 210
1011.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	380 x 300 x 210	1011.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	380 x 300 x 210
1006.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	380 x 380 x 210	1006.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	380 x 380 x 210
1008.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	380 x 600 x 210	1008.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	380 x 600 x 210
1015.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	400 x 500 x 210	1015.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	400 x 500 x 210
1007.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	500 x 500 x 210	1007.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	500 x 500 x 210
1009.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	600 x 380 x 210	1009.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	600 x 380 x 210
1010.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	600 x 600 x 210	1010.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	600 x 600 x 210
1012.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	600 x 760 x 210	1012.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	600 x 760 x 210
1013.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	500 x 500 x 300	1013.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	500 x 500 x 300
1014.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	760 x 760 x 300	1014.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	760 x 760 x 300
1016.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	800 x 1000 x 300	1016.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	800 x 1000 x 300
1017.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	800 x 1200 x 300	1017.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	800 x 1200 x 300
1018.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met één deur	1000 x 1000 x 300	1018.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met twee deuren	1000 x 1000 x 300
1019.600	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met twee deuren	1000 x 1200 x 300	1019.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4301, met twee deuren	1000 x 1200 x 300
1005.500	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met één deur	300 x 380 x 210	1302.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met één deur	300 x 380 x 210
1006.500	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met één deur	380 x 380 x 210	1303.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met één deur	380 x 380 x 210
1010.500	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met één deur	600 x 600 x 210	1304.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met één deur	600 x 600 x 210
1019.500	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met twee deuren	1000 x 1200 x 300	1305.000	Wandkast AE, roestvaststaal 1.4404, met twee deuren	1000 x 1200 x 300

¹⁾ Let op: gewijzigde afmetingen/kasttype van het nieuwe artikel.


²⁾ Het platform en type van de kasten zijn gewijzigd.

Conversiehulp – AX/KX, roestvaststaal – toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving	Artikelnr. NIEUW	NIEUWE omschrijving
2361.000	Beschermdak, voor AE in roestvaststaal, voor kasten met B x D 300 x 210 mm	2361.010	Beschermdak voor AX, B x D 300 x 210 mm, roestvaststaal
2362.000	Beschermdak, voor AE in roestvaststaal, voor kasten met B x D 500 x 210 mm	2362.010	Beschermdak voor AX, B x D 500 x 210 mm, roestvaststaal
2363.000	Beschermdak, voor AE in roestvaststaal, voor kasten met B x D 1000 x 300 mm	2363.010	Beschermdak voor AX, B x D 1000 x 300 mm, roestvaststaal
2472.000	Beschermdak, voor AE in roestvaststaal, voor kasten met B x D 380 x 210 mm	2472.010	Beschermdak voor AX, B x D 380 x 210 mm, roestvaststaal
2473.000	Beschermdak, voor AE in roestvaststaal, voor kasten met B x D 600 x 210 mm	2473.010	Beschermdak voor AX, B x D 600 x 210 mm, roestvaststaal
2474.000	Beschermdak, voor AE in roestvaststaal, voor kasten met B x D 760 x 300 mm	2474.010	Beschermdak voor AX, B x D 760 x 300 mm, roestvaststaal
2475.000	Beschermdak, voor AE in roestvaststaal, voor kasten met B x D 800 x 300 mm	2475.010	Beschermdak voor AX, B x D 800 x 300 mm, roestvaststaal
1580.000	Wandbevestigingsbeugel, messing vernikkeld, wandafstand 8 mm	1594.010	Wandbevestigingsbeugel, klein, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), wandafstand 10 mm
1594.000	Wandbevestigingsbeugel, roestvaststaal 1.4301, wandafstand 8 mm	1594.010	Wandbevestigingsbeugel, klein, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), wandafstand 10 mm
2433.000	Wandbevestigingsbeugel, roestvaststaal 1.4301, wandafstand 10 mm	2433.010	Wandbevestigingsbeugel voor AX roestvaststaal, KX roestvaststaal, 1.4301 (AISI 304), wandafstand 20 mm
2433.500	Wandbevestigingsbeugel, roestvaststaal 1.4404, wandafstand 10 mm	2433.510	Wandbevestigingsbeugel voor AX roestvaststaal, KX roestvaststaal, 1.4404 (AISI 316L), wandafstand 20 mm
2584.000	Mastbevestiging voor KL, EB, BG, AE, KS	2584.100	Mastbevestiging voor AX, KX
2452.000	Sluitsysteem Ergoform-S, standaard, mat vernikkeld	2435.300	Comforthandgreep AX, voor binnenwerken en enkele profielcilinders, roestvaststaal
2435.000	Sluitsysteem Ergoform-S, standaard, RAL 7035	2435.100	Comforthandgreep AX, voor binnenwerken en enkele profielcilinders, RAL 7035
2304.000	Knevelsluiting, met dubbelbaardbinnenwerk, volledig van roestvaststaal 1.4404	2304.100	Knevelsluiting voor AX, met dubbelbaardbinnenwerk, roestvaststaal 1.4404
–	–	2309.110	Knevelsluiting, voor E-Box KX en wandkast AX, met dubbelbaardbinnenwerk, roestvaststaal 1.4404
1593.000	Reserve snelaansluiting	–	Dit artikel is niet langer benodigd.
1592.010	Dekselschamier, voor KL, roestvaststaal 1.4404	1592.210	Dekselschamier voor klemmenkasten KX, roestvaststaal 1.4404
2514.500	AE-tekeninghouder van kunststof, bruikbare B x D 340 x 18 mm, hoogte acrylglazen ruit 167 mm	2515.200	Plaatstalen tekeninghouder voor AX, voor deurbreedte 400/500 mm
		2515.300	Plaatstalen tekeninghouder voor AX, voor deurbreedte 600 mm
2514.600	AE-tekeninghouder van kunststof, bruikbare B x D 415 x 18 mm	2515.300	Plaatstalen tekeninghouder voor AX, voor deurbreedte 600 mm
		2515.400	Plaatstalen tekeninghouder voor AX, voor deurbreedte 760/800 mm
2514.800	AE-tekeninghouder van kunststof, bruikbare B x D 615 x 18 mm, hoogte acrylglazen ruit 167 mm	2515.400	Plaatstalen tekeninghouder voor AX, voor deurbreedte 760/800 mm
2519.000	Deurarretering voor AE (behalve AE 1032.500 en AE 1035.500), montage boven	2519.120	Deurarretering voor AX roestvaststaal
2383.210	Rails voor interieuropbouw, voor AE, diepte 210 mm	2394.210	Rails voor interieuropbouw in AX-wandkast, voor diepte 210 mm
2383.300	Rails voor interieuropbouw, voor AE, diepte 300 mm	2394.300	Rails voor interieuropbouw in AX-wandkast, voor diepte 300 mm
2574.000	Montagebeugel voor AE, toebehoren voor interieuropbouw	–	Dit artikel is niet langer benodigd. Functie via rail voor interieuropbouw AX.
2325.000	Montageprofiel, voor AE, voor breedte 500/1000 mm	8619.710	Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte 500 mm, voor bevestiging aan deuren met 3-punts sluitsysteem
2326.000	Montageprofiel, voor AE, voor breedte 600 mm	8619.720	Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte 600 mm, voor bevestiging aan deuren met 3-punts sluitsysteem
2328.000	Montageprofiel, voor AE, voor breedte 800 mm	8619.730	Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte 800 mm, voor bevestiging aan deuren met 3-punts sluitsysteem
2325.000	Montageprofiel, voor AE, voor breedte 500/1000 mm	4695.000	Montageprofiel, voor het buitenste montageniveau B/D 500 mm, voor bevestiging aan deuren met knevelsluiting
2326.000	Montageprofiel, voor AE, voor breedte 600 mm	4696.000	Montageprofiel, voor het buitenste montageniveau B/D 600 mm, voor bevestiging aan deuren met knevelsluiting
2327.000	Montageprofiel, voor AE, voor breedte 760 mm	4599.200	Montageprofiel, voor deurbreedte 760 mm
2328.000	Montageprofiel, voor AE, voor breedte 800 mm	4697.000	Montageprofiel, voor het buitenste montageniveau B/D 800 mm, voor bevestiging aan deuren met knevelsluiting
2310.076	Montageprofiel, voor AE roestvaststaal, montagegaten 3,7 mm Ø, lengte 698 mm	2311.076	Deurprofiel voor AX roestvaststaal, voor deurhoogte 760 mm
2310.100	Montageprofiel, voor AE roestvaststaal, montagegaten 3,7 mm Ø, lengte 938 mm	2311.100	Deurprofiel voor AX roestvaststaal, voor deurhoogte 1000 mm
2310.120	Montageprofiel, voor AE roestvaststaal, montagegaten 3,7 mm Ø, lengte 1138 mm	2311.120	Deurprofiel voor AX roestvaststaal, voor deurhoogte 1200 mm
1560.700	Montageplaat, voor KL en KL-HD, voor B x D 150 x 150 mm	1560.800	Montageplaat, voor klemmenkast KX, busbehuizing KX, B x H 125 x 135 mm
1562.700	Montageplaat, voor KL en KL-HD, voor B x D 200 x 200 mm	1562.800	Montageplaat, voor klemmenkast KX, busbehuizing KX, B x H 175 x 185 mm
1563.700	Montageplaat, voor KL en KL-HD, voor B x D 300 x 200 mm	1563.800	Montageplaat, voor klemmenkast KX, busbehuizing KX, B x H 275 x 185 mm
1564.700	Montageplaat, voor KL en KL-HD, voor B x D 400 x 200 mm	1564.800	Montageplaat, voor klemmenkast KX, busbehuizing KX, B x H 175 x 385 mm
1567.700	Montageplaat, voor KL en KL-HD, voor B x D 300 x 300 mm	1567.800	Montageplaat, voor klemmenkast KX, busbehuizing KX, B x H 275 x 285 mm
1568.700	Montageplaat, voor KL en KL-HD, voor B x D 400 x 300 mm	1568.800	Montageplaat, voor klemmenkast KX, busbehuizing KX, B x H 275 x 385 mm
–	–	2309.100	Bevestigingsklauw voor tweede montageniveau, voor klemmenkasten KX en busbehuizingen KX
–	–	4000.300	Roestvaststalen drukcompensatie-doorvoer, voor compacte behuizingen KX en wandkasten AX

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Snelle interieurbouw zonder mechanische bewerking met systeemtoebereiden



Omvangrijk assortiment toebehoren uit ons modulaire systeem



Hoge beschermklassen (tot wel IP 66/IK 10) dankzij het vlakke design van de omgezette kastranden



Digitale tekeninghouder Rittal ePOCKET voor toegang tot continu geactualiseerde machine- en installatiedocumentatie

Hier vindt u de contactgegevens van alle Rittal-vestigingen wereldwijd.



www.rittal.com/contact

XVW00265EN2310

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

