

De nieuwe AX-wandkast 3-delig – minder complex, meer flexibiliteit



Robuuste constructie, veelzijdige toepassing

Met de nieuwe AX-wandkast in driedelige uitvoering ervaart u niet alleen meer flexibiliteit, maar profiteert u ook van een optimale systeemintegratie. De basiskast biedt talrijke mogelijkheden en dankzij de integratie in het Rittal-systeem realiseert u nog meer voordelen.

Conversiehulp – nieuwe wandkast AX 3-delig

Bestelnr.	Artikelbenaming	Afmetingen [mm]			HE	Bestelnr. nieuw	Artikelbenaming nieuw	Opmerking
		Breedte	Hoogte	Diepte				
2253.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	212	473	3	–	–	Deze behuizing vervalt zonder vervangend model.
2243.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	212	373	3	–	–	Deze behuizing vervalt zonder vervangend model.
2256.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	345	473	6	2260.640	AX-wandkast, 3-delig, 6 HE	De montageplaat is niet meer leverbaar. Indien gewenst kan deze door een KX-montageplaat worden vervangen.
2246.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	345	373	6	2260.630	AX-wandkast, 3-delig, 6 HE	
2259.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	478	473	9	2260.940	AX-wandkast, 3-delig, 9 HE	
2249.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	478	373	9	2260.930	AX-wandkast, 3-delig, 9 HE	
2262.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	612	473	12	2261.240	AX-wandkast, 3-delig, 12 HE	De montageplaat is niet meer leverbaar. Indien gewenst kan deze door een KX-montageplaat worden vervangen.
2252.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	612	373	12	2261.230	AX-wandkast, 3-delig, 12 HE	
2265.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	746	473	15	2261.540	AX-wandkast, 3-delig, 15 HE	Deze behuizing vervalt zonder vervangend model.
2255.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	746	373	15	–	–	Deze behuizing vervalt zonder vervangend model.



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

www.rittal.de

Conversiehelp – nieuwe wandkast AX 3-delig

Bestelnr.	Artikelbenaming	Afmetingen [mm]			HE	Bestelnr. nieuw	Artikelbenaming nieuw	Opmerking
		Breedte	Hoogte	Diepte				
2261.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	1012	373	21	2262.130	AX-wandkast, 3-delig, 21 HE	De montageplaat is niet meer leverbaar. Indien gewenst kan deze door een KX-montageplaat worden vervangen.
2271.605	Wandbehuizing EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw	600	1012	473	21	2262.140	AX-wandkast, 3-delig, 21 HE	
7706.135	Wandbehuizing EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar	600	345	473	6	2260.640	AX-wandkast, 3-delig, 6 HE	De C-rails zijn niet meer leverbaar. Indien gewenst kunnen deze worden vervangen door de C-rail 30/15 of, afhankelijk van de toepassing, door een montageprofiel of VX-systeemchassis 14 x 39 mm uit de systeemtoebereiden.
7709.135	Wandbehuizing EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar	600	478	473	9	2260.940	AX-wandkast, 3-delig, 9 HE	
7712.135	Wandbehuizing EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar	600	612	473	12	2261.240	AX-wandkast, 3-delig, 12 HE	
7715.135	Wandbehuizing EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar	600	746	473	15	2261.540	AX-wandkast, 3-delig, 15 HE	
7715.735	Wandbehuizing EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar	600	746	573	15	2261.550	AX-wandkast, 3-delig, 15 HE	
7721.135	Wandbehuizing EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar	600	1012	473	21	2262.140	AX-wandkast, 3-delig, 21 HE	
7709.535	Wandbehuizing EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte	600	478	673	9	2260.960	AX-wandkast, 3-delig, 9 HE	De ventilatieroosters, de C-rails en de PE-rail zijn niet meer bij de levering inbegrepen. Deze componenten kunnen naar wens via ons systeemassortiment worden besteld.
7709.735	Wandbehuizing EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar	600	478	573	9	2260.950	AX-wandkast, 3-delig, 9 HE	
7715.535	Wandbehuizing EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar	600	746	673	15	2261.560	AX-wandkast, 3-delig, 15 HE	
7721.535	Wandbehuizing EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar	600	1012	673	21	2262.160	AX-wandkast, 3-delig, 21 HE	
7721.735	Wandbehuizing EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar	600	1012	573	21	2262.150	AX-wandkast, 3-delig, 21 HE	

Bijbehorende bestelnummers voor toebereiden voor AX-wandkasten 3-delig

Wartelplaten voor wandkasten AX 3-delig	
Bestelnr.	Benaming
2260.060	met borstelstrip
2260.070	met metrische uitdrukpoorten

PE-rail, horizontaal	
Bestelnr.	voor inbouw in
7113.000	de breedte van het wanddeel

KX-montageplaten		
Bestelnr.	Breedte x hoogte [mm]	Opbouwmogelijkheden
1565.800	485 x 175	Afhankelijk van de kast kunnen voor een maximale opbouw de volgende montageplaten worden gebruikt: Kasthoogte 6 HE: 1 x 1569.800 Kasthoogte 9 HE: 2 x 1565.800
1569.800	485 x 275	Kasthoogte 12 HE: 2 x 1569.800 Kasthoogte 15 HE: 4 x 1565.800 Kasthoogte 21 HE: 1 x 1569.800 en 4 x 1565.800

C-rail 30/15 volgens EN 60715		
Bestelnr.	Lengte [mm]	Opmerking
4943.000	455	De rails moeten afhankelijk van de inbouw in de breedte of diepte worden afgekort.
4944.000	555	
4945.000	755	
4946.000	955	
4947.000	1.155	

Montageprofiel	
Bestelnr.	voor inbouw in
4594.000	437 mm diepe kast
4309.000	573 mm diepe kast
4596.000	673 mm diepe kast of in de breedte van het wanddeel

Blue e+ ventilatierooster		
Bestelnr.	Geschikt voor bestelnr.	Kleur
3238.300	geschikt voor het midden-deel van de wandkast	RAL 7035
3238.308	geschikt voor het midden-deel van de wandkast	RAL 9005

Contact:
www.rittal.com/contact

XXXXXXXXXXXXXX