

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armadietti compatti AE Acciaio inox – AE 1008.600

Date : 29-set-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armadietti compatti AE Acciaio inox – AE 1008.600

created: 29.09.2020 on www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Materiale:	Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Inserto di chiusura: Pressofusione di zinco, nichelata
Superficie:	Contenitore e portina: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 66
Grado di protezione NEMA:	NEMA 4X
Codice IK:	IK08
Parti incluse nella fornitura:	Contenitore con portina/e Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm
Materiale di base:	Acciaio inox

Caratteristiche di prodotto

Dimensioni:	Larghezza: 380 mm Altezza: 600 mm Profondità: 210 mm
Piastra di montaggio:	Larghezza: 334 mm Altezza: 570 mm

Numero di porte:	1
Esecuzione della chiusura:	Chiusura a filo
Numero di chiusure:	2
Inserito di chiusura:	Doppio pettine 3 mm
Confezione:	1 pz.
Peso/Conf.:	15,1 kg
EAN:	4028177000315
Codice tariffa doganale:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrizione prodotto:	AE Armadietto compatto, LxAxP: 380 x 600 x 210 mm, acciaio inox 1.4301, con piastra di montaggio, monoporta, con due chiusure a filo

Approvazioni

Approvazioni:	CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Certificati:	EAC Grado di protezione IK-Code
Descrizioni:	Dichiarazione di conformità