

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Armadietto compatto HD, monoporta – HD 1308.600

Date : 18-set-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Armadietto compatto HD, monoporta – HD 1308.600

created: 18.09.2020 on www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Esecuzione:	Tetto inclinato di 30°
Materiale:	Contenitore e portina: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie:	Contenitore e portina: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata Guarnizione: blu (RAL 5010)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 66 IP X9
Grado di protezione IP secondo DIN 40 050-9:	IP 69K
Grado di protezione NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
Codice IK:	IK08
Parti incluse nella fornitura:	Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con guarnizione sostituibile Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio
Materiale di base:	Acciaio inox

Caratteristiche di prodotto

Dimensioni:	Larghezza: 390 mm Altezza (frontale): 650 mm Altezza posteriore: 769 mm Profondità: 210 mm
Piastra di montaggio:	Larghezza: 330 mm Altezza: 575 mm
Angolo di apertura della porta:	125°
Numero di chiusure a filo:	2
Confezione:	1 pz.
Peso/Conf.:	17,9 kg
EAN:	4028177567634
Codice tariffa doganale:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrizione prodotto:	HD Armadio Compatto LXAXP 390X650X210

Approvazioni

Approvazioni:	UL + C-UL
Certificati:	EAC Grado di protezione
Descrizioni:	Dichiarazione di conformità