

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armadietti KS in plastica – KS 1468.500

Date : 12-dic-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armadietti KS in plastica – KS 1468.500

created: 12.12.2019 on [www.rittal.com/it-it](http://www.rittal.com/it-it)



## Descrizione prodotto

<b>Esecuzione:</b>	soluzione porta frontale
<b>Materiale:</b>	Contenitore e porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Oblò: vetro acrilico spessore 3,0 mm, con guarnizione di tenuta perimetrale in gomma
<b>Superficie:</b>	Contenitore e portina: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata
<b>Colore:</b>	Similare RAL 7035
<b>Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado di protezione NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Codice IK:</b>	IK08
<b>Parti incluse nella fornitura:</b>	Contenitore chiuso su tutti i lati, portina incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato Profilati a C inseriti ai lati per la regolazione continua in profondità della piastra di montaggio
<b>Nota:</b>	L'esposizione prolungata ai raggi UV (luce solare), abbinata all'azione del vento e della pioggia, può danneggiare la superficie del contenitore. Tuttavia la protezione dei componenti elettrici all'interno del contenitore non è compromessa. Qualora non fosse possibile proteggere il contenitore dai raggi solari con un tettuccio, si consiglia l'applicazione di una vernice poliuretanica. Temperatura ambiente ammissibile: - 30 °C...+75 °C.

<b>Materiale di base:</b>	Plastica
<b>Caratteristiche di prodotto</b>	
<b>Dimensioni:</b>	Larghezza: 600 mm Altezza: 800 mm Profondità: 300 mm
<b>Spessore del materiale:</b>	Piastra di montaggio: 3 mm
<b>Piastra di montaggio:</b>	Larghezza: 517 mm Altezza: 750 mm
<b>Numero di porte:</b>	1
<b>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra:</b>	sì
<b>Esecuzione della chiusura:</b>	Sistema di chiusura su 3 punti
<b>Numero di chiusure:</b>	1
<b>Inserito di chiusura:</b>	Doppio pettine 3 mm
<b>Confezione:</b>	1 pz.
<b>Peso/Conf.:</b>	26,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177526754
<b>Codice tariffa doganale:</b>	94037000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Descrizione prodotto:</b>	KS Arm. In Plastica P.Zinc. Gfk

## Approvazioni

<b>Approvazioni:</b>	Bureau Veritas Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping
----------------------	---

---

**Certificati:**

EAC  
IK-Code

---

**Descrizioni:**

Dichiarazione di conformità

---