

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Bocchettoni passacavi Per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare – AX 2580.119

Date : 1-ott-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Bocchettoni passacavi Per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare – AX 2580.119

created: 01.10.2020 on www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Esecuzione:	Bocchettone passacavi, grande
Descrizione:	I bocchettoni passacavi, in combinazione con gli inlay a griglia, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.
Materiale:	Plastica
Colore:	RAL 7035

Caratteristiche di prodotto

Diametro min. cavo:	19 mm
Diametro cavi max:	20 mm
Confezione:	5 pz.
Quota di rame (kg / pezzo):	0
EAN:	4028177939790
Codice tariffa doganale:	40082900
ETIM 7.0:	EC000441

ETIM 6.0:	EC000441
eCI@ss 8.0/8.1:	27149109
eCI@ss 6.0/6.1:	27400604
Descrizione prodotto:	SZ Insetto di Tenuta, per Ingresso connettori, Modulare, Grandi, per Diametro Cavi 19 mm