

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armadio SE 8 – SE 5844.500

Date : 25-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armadio SE 8 – SE 5844.500

created: 25.11.2020 on www.rittal.com/it-it



Discontinued article.

Articolo fuori produzione dal: 31.03.2021 |||L'articolo verrà sostituito da: 5844600

Descrizione prodotto

Materiale:	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie:	Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polveri, bucciata Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore:	RAL 7035
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 55
Grado di protezione NEMA:	NEMA 12 NEMA 3R
Codice IK:	IK10
Parti incluse nella fornitura:	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Lamiere di fondo Parete posteriore asportabile Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profilati di montaggio TS 18 x 38 mm Parete posteriore monopezzo

Materiale di base: Lamiera d'acciaio

Caratteristiche di prodotto

Dimensioni: Larghezza: 1200 mm
Altezza: 2000 mm
Profondità: 500 mm

Piastra di montaggio: Larghezza: 1099 mm
Altezza: 1896 mm

Numero di porte: 2

Confezione: 1 pz.

Peso/Conf.: 195 kg

EAN: 4028177666627

Codice tariffa doganale: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Descrizione prodotto: SE Armadio 1200X2000X500 Ral 7035

Approvazioni

Approvazioni: UL + cUL + CSA

Certificati: EAC
Grado di protezione
IK-Code
Superficie

Descrizioni: Dichiarazione di conformità