

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Micro Data Center Livello B – DK 7999.709

Date : 24-set-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Micro Data Center Livello B – DK 7999.709

created: 24.09.2020 on www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Vantaggi:	TS 8 struttura portante utilizzata come telaio d'installazione Piano anteriore e posteriore da 19" nella dotazione standard con deflettori per la conduzione ottimale dell'aria e un raffreddamento efficiente Peso ridotto rispetto al Modulsafe Level E Montaggio facile e veloce
Applicazioni tipiche:	Protezione totale dalle vulnerabilità fisiche degli apparati IT Componenti ed accessori adeguati completano il safe trasformandolo in un data centre compatto.
Materiale:	Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore:	Contenitore: RAL 7035 Porta di servizio: RAL 7035 Porta per l'operatore: RAL 9005
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 56
Parti incluse nella fornitura:	Safe di sicurezza con struttura TS 8 integrata Piano anteriore e posteriore da 19" Deflettori a larghezza variabile Ogni elemento laterale è predisposto per una gestione dei cavi inferiore e una gestione dei cavi superiore Porta per l'operatore e porta di servizio con maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico
Opzioni:	Battuta delle porte a scelta Porte a doppio battente Diverse canaline portacavi Passaggio cavi negli elementi del tetto e del fondo Varianti di serrature Basamento resistente al fuoco

Standard di protezione:	<p>Classe di resistenza al fuoco EI 90/F 90 secondo 1363-1: 1999 in conformità alla norma DIN 4102-2:1997</p> <p>I punti di connessione critici sono stati sottoposti a prove di sistema</p> <p>Protezione anti-effrazione RC 2, accesso con attrezzi da scasso, analoga a DIN EN 1630/2011-09/RC 2</p> <p>Il singolo Safe è stato testato come "sistema", nella seguente configurazione: con porte ad un battente e una serratura meccanica</p> <p>Tenuta al fumo in conformità a DIN EN 1634-3:2005-01</p> <p>Il singolo Safe è stato testato come "sistema", nella seguente configurazione: con porte ad un battente e una serratura meccanica</p>
--------------------------------	---

Protezione standard da:	<p>Fuoco</p> <p>Acqua d'estinzione</p> <p>Vandalismo</p> <p>Accessi indesiderati</p> <p>Polveri</p> <p>Furto/manomissione</p>
--------------------------------	---

Nota:	Progettazione su richiesta
--------------	----------------------------

Caratteristiche di prodotto

Altezza di montaggio per componenti:	47 HE
---	-------

Dimensioni:	<p>Larghezza: 1115 mm</p> <p>Altezza: 2405 mm</p>
--------------------	---

Dimensioni utili per il montaggio:	<p>Altezza utile: 2200 mm</p> <p>Profondità utile: 1260 mm</p>
---	--

Numero di porte:	2
-------------------------	---

Confezione:	1 pz.
--------------------	-------

EAN:	4028177717091
-------------	---------------

Codice tariffa doganale:	94032080
---------------------------------	----------

ETIM 7.0:	EC002499
------------------	----------

ETIM 6.0:	EC002499
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
------------------------	----------

Descrizione prodotto:	LS Micro Data Centre, Level B
------------------------------	-------------------------------