

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Hygienic Design Системный шкаф HD – HD 4000.885

Date : Fri May 14 02:37:02 CEST 2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Hygienic Design Системный шкаф HD – HD 4000.885

created: 14.05.2021 build on [www.rittal.com/kz-kk](http://www.rittal.com/kz-kk)



## Описание продукта

<b>Материал:</b>	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Монтажная панель: листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 66
<b>Степень защиты IP согл. DIN 40 050-9:</b>	IP 59K
<b>Комплект поставки:</b>	Рама шкафа с приваренной задней стенкой-панелью основания Дверь со вставным уплотнением Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Монтажная панель
<b>Опции:</b>	Опорная рама HD с регулировочными ножками
<b>Указание:</b>	Для достижения степени защиты IP 66/IP 59K, боковая стенка, крыша и при необходимости соединительная рама должны быть в исполнении HD.
<b>Основной материал:</b>	Нержавеющая сталь

## Описание продукта

<b>Размеры:</b>	Ширина: 800 mm Высота: 1800 mm Глубина: 500 mm
-----------------	--

<b>Толщина материала:</b>	Корпус: 1.5 mm Дверь: 2 mm Монтажная панель: 3 mm
<b>Монтажная панель:</b>	Ширина: 699 mm Высота: 1696 mm
<b>Кол-во дверей:</b>	1
<b>Угол открытия двери:</b>	125°
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	108 kg
<b>EAN:</b>	4028177693593
<b>Код ТНВЭД:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	UL + C-UL
<b>Сертификаты:</b>	Степень защиты