

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины – AX IT 7645.350

Date : Sat Sep 26 21:21:25 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины – AX IT 7645.350

created: 26.09.2020 build on www.rittal.com/kz-kk



Описание продукции

Описание:	Настенный IT-шкаф на базе AX, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде.
Преимущества:	Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам с регулировкой по глубине Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных компонентов, до IP 66 Навеска двери правая, меняется на левую Максимально используемый внутренний объем при крайне компактной конструкции Индивидуальное внутреннее оборудование: Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 % Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со встроенным щеточным буртиком
Области применения:	IT-корпус для применения в промышленной среде Надежная, защищенная интеграция IT непосредственно в производственный процесс
Возможности монтажа:	Смонтированный монтажный уголок вкл. C-образную профильную шину для фиксации кабеля Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток
Материал:	Листовая сталь
Поверхность:	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Внутренние компоненты: оцинкованные
Базовый цвет:	RAL 7035

Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 10 (при необходимости до IP 66) До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Комплект поставки:	Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Фланш-панель с щеточным буртиком 19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего монтажа Монтажный уголок С-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке
Указание:	Варианты с допуском UL доступны по запросу
Основной материал:	Листовая сталь
Особенности продукции	
Размеры:	Ширина: 600 mm Высота: 760 mm Глубина: 350 mm
Монтажная ширина для компонентов:	15 U
Монтажная глубина:	278 mm
Навеска двери:	правая, меняется на левую
Кол-во поворотных замков:	2
Исполнение замка:	Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Количество замков:	1
Фланш-панели, размер:	7
Фланш-панели, количество:	1
Упаковка:	1 шт.
EAN:	4028177942417
Код ТНВЭД:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500

eCl@ss 8.0/8.1: 27180208

eCl@ss 6.0/6.1: 27180208

**Описание
продукции:** AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x760x350 mm (AX 1376), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

Сертификаты

Пояснения: Декларация о соответствии