

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Systemverlichting LED – SZ 2500.210

Stand : 28-jan-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Stelsysteemverlichting LED – SZ 2500.210

created: 28.01.2020 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Uitvoering:	met contactdoos
Voordelen:	Optimale verlichting in de complete kast Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging Passende uitvoering voor elke toepassing
Uitvoering:	Contactdoos 90° draaibare connector Verstelling lichtverdeling
Materiaal:	Lampbehuizing: spuitgietaluminium Lampkap: polycarbonaat (halogeenvrij) Lampuiteinden: PC-ABS (halogeenvrij)
Kleur:	Behuizing: RAL 7016
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	IP 20
Levering:	Incl. bevestigingsschroeven

Productkenmerken

Afmetingen:	Breedte: 437 mm Hoogte: 80 mm Diepte: 44 mm
Nominale spanning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Inbouwmogelijkheden:	Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster

Bedrijfstemperatuur:	Temperatuurbereik (omgeving): -20 °C...+55 °C
Opgenomen vermogen:	11 W
Uitvoering (elektrisch):	Bus/contactdoos (type): D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Nominale isolatiespanning:	300 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar aarde:	2500 V AC
Lichtstroom:	900 lm
Lichtkleur:	4000 K (neutraalwit)
Beschermklasse:	II (geïsoleerd)
Overspanningscategorie:	II
Aansluitmogelijkheden:	Voeding, 3-polig Doorgaande bedrading, 3-polig Deurschakelaar
Montagemethode verlichting:	Geschroefd Clipbevestiging
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	0,61 kg
Koperaandeel (kg / stuk):	0
EAN:	4028177806962
Douanetariefnummer:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Productbeschrijving:	SZ Systeemverlichting LED, 100-240V, B=437 mm, 900 lumen, zonder aansluitkabel, RAL 7016, met contactdoos geaard

Toelatingen

Toelatingen:	ENEC
---------------------	------

Certificaten:	EAC
----------------------	-----

Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit
-----------------------	-----------------------------