

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Dakmontage-
koelaggregaat
TopTherm Blue e
Totaal koelvermogen
0,50 - 4,00 kW – SK
3359.510**

Stand : 21-jul-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW – SK 3359.510

created: 21.07.2019 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Energy-efficient Blue e roof-mounted cooling units with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electric condensate evaporation as standard.
Voordelen:	May be linked to the IoT interface via the Blue e IoT adaptor
Materiaal:	Plaatstaal
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Levering:	Condensor voorzien van nanocoating Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Opmerking:	Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.

Productkenmerken

Varianten:	dakmontage
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 0,77 kW L 35 L 35 bij 60 Hz: 0,79 kW L 35 L 50 bij 50 Hz: 0,52 kW L 35 L 50 bij 60 Hz: 0,47 kW

Luchtverplaatsing (vrijblazend):	Extern circuit: 910 m ³ /h Intern circuit: 440 m ³ /h
Nominale spanning:	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen:	Breedte: 597 mm Hoogte: 417 mm Diepte: 380 mm
Temperatuurregeling:	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Temperatuurbereik:	Temperatuurbereik (omgeving): +10 °C...+55 °C Instelbereik: +20 °C...+55 °C
Koudemiddel/koelmedium:	Koelmedium: R134a Aantal: 400 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ -equivalent (CO _{2e}): 0,57 t
Aansluiting (elektrisch):	Steekbare aansluitklemmenstrook
Inschakelduur:	100 %
Nominaal vermogen P_{sub-el-subcl}:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 0,33 kW L 35 L 35 bij 60 Hz: 0,43 kW L 35 L 50 bij 50 Hz: 0,49 kW L 35 L 50 bij 60 Hz: 0,42 kW
Nominale stroom max.:	Bij 50 Hz: 5,6 A Bij 60 Hz: 7,4 A
Aanloopstroom (max.):	Bij 50 Hz: 18,4 A Bij 60 Hz: 18 A
Voorzekering:	Trafobeveiligingsschakelaar: 11 A...16 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.):	28 bar
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	37 kg
EAN:	4028177429628
Douanetariefnummer:	84158200
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 7.0/7.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180704
Productbeschrijving:	SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 0,77 kW, 115V 50/60Hz, 597x417x380 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller
Toelatingen	
Toelatingen:	Approval overview TÜV-Geprüfte Sicherheit UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
Certificaten:	EAC
Toelichtingen:	Conformiteitsverklaring – F-gas verordening Verklaring van conformiteit