

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Dakmontage-
koelaggregaat
TopTherm Blue e
Totaal koelvermogen
0,50 - 4,00 kW – SK
3386.540**

Stand : 19-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW – SK 3386.540

created: 19.09.2020 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.
Voordelen:	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter
Materiaal:	Plaatstaal
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Levering:	Condensor voorzien van nanocoating Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Opmerking:	Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.

Productkenmerken

Varianten:	dakmontage
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 3 kW L 35 L 35 bij 60 Hz: 3,3 kW L 35 L 50 bij 50 Hz: 2,2 kW

L 35 L 50 bij 60 Hz: 2,5 kW

Luchtverplaatsing (vrijblazend):	Extern circuit: 3450 m ³ /h Intern circuit: 1280 m ³ /h
Nominale spanning:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen:	Breedte: 796 mm Hoogte: 470 mm Diepte: 580 mm
Temperatuurregeling:	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Temperatuurbereik:	Temperatuurbereik (omgeving): +10 °C...+55 °C Instelbereik: +20 °C...+55 °C
Koudemiddel/koelmedium:	Koelmedium: R134a Aantal: 1600 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ -equivalent (CO _{2e}): 2,29 t
Aansluiting (elektrisch):	Steekbare aansluitklemmenstrook
Inschakelduur:	100 %
Nominaal vermogen P_{el}:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 1,17 kW L 35 L 35 bij 60 Hz: 1,48 kW L 35 L 50 bij 50 Hz: 1,42 kW L 35 L 50 bij 60 Hz: 1,76 kW
Nominale stroom max.:	Bij 50 Hz: 3,4 A Bij 60 Hz: 3,4 A
Aanloopstroom (max.):	Bij 50 Hz: 8 A Bij 60 Hz: 9 A
Voorzekering:	Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3 A...10 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,56 / 2,23
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	70 kg
EAN:	4028177323308

Douanetariefnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Productbeschrijving:	SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 3,0 kW, 400/460V 3-fase 50/60Hz, 796x470x580 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller

Toelatingen

Toelatingen: Approval overview
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

Certificaten: EAC

Toelichtingen: Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit