

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Dakmontage-
koelaggregaat
TopTherm Blue e
Totaal koelvermogen
0,50 - 4,00 kW – SK
3386.640**

Stand : 19-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW – SK 3386.640

created: 19.09.2020 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.
Voordelen:	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter
Materiaal:	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Kleur:	RAL 9007
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Levering:	Condensor voorzien van nanocoating Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Opmerking:	Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
Verwijzing naar bestelnr.:	Levertijd op aanvraag

Productkenmerken

Varianten:	dakmontage
-------------------	------------

Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:
L 35 L 35 bij 50 Hz: 3 kW
L 35 L 35 bij 60 Hz: 3,3 kW
L 35 L 50 bij 50 Hz: 2,2 kW
L 35 L 50 bij 60 Hz: 2,5 kW

Luchtverplaatsing (vrijblazend):
Extern circuit: 3450 m³/h
Intern circuit: 1280 m³/h

Nominale spanning:
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz

Afmetingen:
Breedte: 796 mm
Hoogte: 470 mm
Diepte: 580 mm

Temperatuurregeling: e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)

Temperatuurbereik:
Temperatuurbereik (omgeving): +10 °C...+55 °C
Instelbereik: +20 °C...+55 °C

Koudemiddel/koelmedium:
Koelmedium: R134a
Aantal: 1600 g
Global Warming Potential (GWP): 1430
CO₂-equivalent (CO₂e): 2,29 t

Aansluiting (elektrisch): Steekbare aansluitklemmenstrook

Inschakelduur: 100 %

Nominaal vermogen P_{eI}:
L 35 L 35 bij 50 Hz: 1,17 kW
L 35 L 35 bij 60 Hz: 1,48 kW
L 35 L 50 bij 50 Hz: 1,42 kW
L 35 L 50 bij 60 Hz: 1,76 kW

Nominale stroom max.:
Bij 50 Hz: 3,4 A
Bij 60 Hz: 3,4 A

Aanloopstroom (max.):
Bij 50 Hz: 8 A
Bij 60 Hz: 9 A

Voorzekering: Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3 A...10 A

Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.): 28 bar

eCI@ss 8.0/8.1: 27180704

Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35: 2,56 / 2,23

Leveringseenheid: 1 st.

Gewicht/VE: 70 kg

EAN:	4028177380226
Douanetariefnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Productbeschrijving:	SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 3,0 kW, 400/460V 3-fase 50/60Hz, 796x470x580 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering RVS, met comfortcontroller

Toelatingen

Toelatingen: Approval overview
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

Certificaten: EAC

Toelichtingen: Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit