

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kabelbevestigingsrail Hokprofiel voor TS, SE, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel, Flex-Block – SZ 4192.000

Stand : 22-okt-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kabelbevestigingsrail Hokprofiel voor TS, SE, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel, Flex-Block – SZ 4192.000

created: 22.10.2019 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-gatenraster aan het horizontale behuizingprofiel of in TS sokkel/Flex-Block.
Materiaal:	Staal
Oppervlak:	Verzinkt
Levering:	Incl. bevestigingsmateriaal

Productkenmerken

Geschikt voor:	Behuizingstype: TS Behuizingstype: SE Behuizingstype: PC Behuizingstype: TP universele lessenaar Breedte: = 800 mm
Afmetingen:	Lengte: 785 mm
Leveringseenheid:	2 st.
Gewicht/VE:	4,16 kg
Koperaandeel (kg / stuk):	0
EAN:	4028177093591

Douanetariefnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC000322
eCl@ss 8.0/8.1:	27400604
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Productbeschrijving:	PS Kabelbevestigingsrails tbv TS/SE/PC/TP/TS Sokkel/Flex-Block, voor trekcontlasting bij kabelinvoer, voor kastbreedte 800 mm, L=785 mm, staal, verzinkt