

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

 – CS 9784.640

Stand : 1-okt-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



– CS 9784.640

created: 01.10.2020 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Beschrijving:	Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal:	aluminium AIMg3
Oppervlak:	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	IP 55
Beschermklasse NEMA:	NEMA 3R
IK-code:	IK07
Levering:	Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en enkele profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak
Basismateriaal:	Aluminium

Productkenmerken

Afmetingen:	Breedte: 1200 mm Hoogte: 1200 mm Hoogte (sokkel): 100 mm
--------------------	--

Hoogte (gemonteerd): 1355 mm
Diepte: 500 mm

Binnenwerkse afmetingen:	Binnenwerkse breedte: 512 mm Binnenwerkse hoogte: 1112 mm Binnenwerkse diepte: 449 mm
Regendak:	Breedte: 1250 mm Hoogte: 55 mm Diepte: 550 mm
Middenprofiel:	Zonder middenprofiel, overlappende deuren
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	52 kg
EAN:	4028177569249
Douanetariefnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Toelatingen	
Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit