

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Systembelysning LED **– SZ 2500.212**

Publisering : 01.okt.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Systembelysning LED – SZ 2500.212

Opprettet: 01.10.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	med stikkontakt
Fordeler:	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
Utstyr:	Stikkontakt 90° dreibar pluggforbindelse Justerbar lysfordeling
Materiale:	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri) Lysender: PC-ABS (halogenfri)
Farge:	Kapsling: RAL 7016
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 20
Leveringsomfang:	Inkl. montasjeskruer

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 437 mm Høyde: 80 mm Dybde: 44 mm
Måledriftsspenning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Monteringsmuligheter:	Direkte på skapprofilen med 25 mm raster

Driftsstemperatur:	Drift (omgivelse): -20 °C...+55 °C
Effektforbruk:	11 W
Utrustning (elektrisk):	Kontakt/stikkontakt (type): F/B (type E, CEE 7/5)
Merkeisolasjonsspenning:	300 V AC
Merkestøtspenning fase mot jord:	2500 V AC
Belysningsstrøm:	900 lm
Lysfarge:	4000 K (nøytral hvit)
Kapslingsklasse:	II (beskyttelsesisolert)
Overspenningskategori:	II
Tilkoblingsmuligheter:	Innmating, 3-polet Gjennomgangskabler, 3-polet Dørposisjonsbryter
Lys montasjetype:	fastskruing Klips-feste
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,61 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177811348
Tolltariffnummer:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeskrivelse:	SZ System Light LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, with eaerthing-pin socket for Belgium/France

Godkjenninger

Godkjenninger:	CCC ENEC
-----------------------	-------------

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------
