

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Systembelysning LED** **– SZ 2500.214**

Publisering : 17.apr.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Systembelysning LED – SZ 2500.214

Opprettet: 17.04.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

<b>Utførelse:</b>	med stikkontakt
<b>Fordeler:</b>	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
<b>Utstyr:</b>	Stikkontakt 90° dreibar pluggforbindelse Justerbar lysfordeling
<b>Materiale:</b>	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri) Lysender: PC-ABS (halogenfri)
<b>Farge:</b>	Kapsling: RAL 7016
<b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b>	IP 20
<b>Leveringsomfang:</b>	Inkl. montasjeskruer

## Produktbeskrivelse

<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 437 mm Høyde: 80 mm Dybde: 44 mm
<b>Måledriftsspenning:</b>	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Monteringsmuligheter:</b>	Direkte på skapprofilen med 25 mm raster

<b>Driftstemperatur:</b>	Drift (omgivelse): -20 °C...+55 °C
<b>Effektforbruk:</b>	11 W
<b>Utrustning (elektrisk):</b>	Kontakt/stikkontakt (type): USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
<b>Merkeisolasjonsspenning:</b>	300 V AC
<b>Merkestøtspenning fase mot jord:</b>	2500 V AC
<b>Belysningsstrøm:</b>	900 lm
<b>Lysfarge:</b>	4000 K (nøytral hvit)
<b>Kapslingsklasse:</b>	II (beskyttelsesisolert)
<b>Overspenningskategori:</b>	II
<b>Tilkoblingsmuligheter:</b>	Innmating, 3-polet Gjennomgangskabler, 3-polet Dørposisjonsbryter
<b>Lys montasjetype:</b>	fastskruing Klips-feste
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	0,61 kg
<b>Kobberandel (kg / stk.):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177811324
<b>Tolltariffnummer:</b>	94054099
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000321
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241
<b>Produktbeskrivelse:</b>	SZ System Light LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-125 V, with eaerthing-pin socket for USA

## Godkjenninger

---

**Godkjenninger:** ENEC  
UL + C-UL

---

**Forklaringer:** Samsvarserklæring

---