

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Systembelysning LED **– SZ 2500.300**

Publisering : 18.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Systembelysning LED – SZ 2500.300

Opprettet: 18.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	med bevegelsessensor
Fordeler:	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
Utstyr:	Bevegelsesmelder 90° dreibar pluggforbindelse Justerbar lysretning Justerbar lysfordeling
Bevegelsesmelder:	Ja
Materiale:	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri) Lysender: PC-ABS (halogenfri)
Farge:	Kapsling: RAL 7016
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 20
Leveringsomfang:	Inkl. montasjeskruer

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 437 mm Høyde: 85 mm Dybde: 37 mm
Måle driftsspenning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Monteringsmuligheter:	Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Driftstemperatur:	Drift (omgivelse): -20 °C...+55 °C
Effektforbruk:	13 W
Merkeisolasjonsspenning:	300 V AC
Merkestøtspenning fase mot jord:	2500 V AC
Belysningsstrøm:	1200 lm
Lysfarge:	4000 K (nøytral hvit)
Kapslingsklasse:	II (beskyttelsesisolert)
Overspenningskategori:	II
Tilkoblingsmuligheter:	Innmating, 3-polet Gjennomgangskabler, 3-polet
Lys montasjetype:	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,65 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177809864
Tolltariffnummer:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeskrivelse:	Systembelysning LED, 1200 Lumen, lengde 437 mm, 100-240 V, med bevegelsesmelder

Godkjenninger

Godkjenninger:	CCC CSA ENEC UL + C-UL
-----------------------	---------------------------------

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------