

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Systembelysning LED** **– SZ 2500.320**

Publisering : 01.okt.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Systembelysning LED – SZ 2500.320

Opprettet: 01.10.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

<b>Utførelse:</b>	med bevegelsessensor
<b>Fordeler:</b>	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
<b>Utstyr:</b>	Bevegelsesmelder 90° dreibar pluggforbindelse Justerbar lysretning Justerbar lysfordeling
<b>Bevegelsesmelder:</b>	Ja
<b>Materiale:</b>	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri) Lysender: PC-ABS (halogenfri)
<b>Farge:</b>	Kapsling: RAL 7016
<b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b>	IP 20
<b>Leveringsomfang:</b>	Inkl. montasjeskruer

## Produktegenskaper

<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 437 mm Høyde: 85 mm Dybde: 37 mm
<b>Måle driftsspenning:</b>	24 V - 56 V (DC)

<b>Monteringsmuligheter:</b>	Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
<b>Driftstemperatur:</b>	Drift (omgivelse): -20 °C...+55 °C
<b>Effektforbruk:</b>	13 W
<b>Belysningsstrøm:</b>	1200 lm
<b>Lysfarge:</b>	4000 K (nøytral hvit)
<b>Kapslingsklasse:</b>	II (beskyttelsesisolert)
<b>Tilkoblingsmuligheter:</b>	Innmating, 2-polet Gjennomgangskabler, 2-polet
<b>Lys montasjetype:</b>	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	0,65 kg
<b>Kobberandel (kg / stk.):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177918818
<b>Tolltariffnummer:</b>	94054099
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000321
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241
<b>Produktbeskrivelse:</b>	SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Godkjenninger:</b>	CCC UL + C-UL
<b>Sertifikater:</b>	EAC

